

HDC 24B HP250 MPL4 TYP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-betét, Pólusszám: 4, Méret: 8
Rendelési szám	1160430000
Típus	HDC 24B HP250 MPL4 TYP1
GTIN (EAN)	4032248948161
Qty.	1 Stück

HDC 24B HP250 MPL4 TYP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1,811 inch
Szélesség	42 mm	Szélesség (coll)	1,654 inch
Hossz	140 mm	Hossz, inch	5,512 inch
Rögzítési méret - magasság	130 mm	Rögzítési méret - szélesség	32 mm
Nettó tömeg	87 g		

Általános adatok

Anyag	Nemesacél, rozsdamentes	Sorozat	HighPower
Szín	Ezüstszürke		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-01-92
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-06	ECLASS 13.0	27-44-02-06

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	BPZ_HDC_HP_MOAL_IP68_PLUS_ABGH
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 24B HP250 MPL4 TYP1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**