

ACT20X-CJC-HTI-S PRT 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	(CJC) kompensationsplint för kalla lödställen för ACT20X värmemodul, inbyggd PT100-givare, Märkning för kanal 1 (11, 12, 13, 14)
Art.nr.	1160640000
Typ	ACT20X-CJC-HTI-S PRT 11
GTIN (EAN)	4032248948345
Förp.	1 Stück

ACT20X-CJC-HTI-S PRT 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	8,2 g
-----------	-------

Sannolikhet för bortfall

SIL enligt IEC 61508	Ingen
----------------------	-------

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Skruvanslutning	Åtdragningsmoment, min.	0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.	0,6 Nm	Anslutningsområde, märkarea	2,5 mm ²
Anslutningsområde, min.	0,5 mm ²	Anslutningsområde, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, AWG, min.	AWG 30	Ledardiameter, AWG, max	AWG 14

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-20-02-92	ECLASS 13.0	27-20-02-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN

ACT20X-CJC-HTI-S PRT 11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

