

## AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Otevřete miniaturní pouzdro ve formátu modulární svorky s pěti připojeními s tažnými pružinami. Transparentní horní kryt zavěšený v závěsech lze použít k označení a nabízí přístup k potenciometru a stavovým displejům. K propojení tří horních připojení lze použít zásuvné propojovací konektory. K dispozici je také kryt k uzavření pouzdra.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Malý kryt, OMNIMATE Kryt - TERMINALBOX Zelená, Bočnice, Šířka: 1.5 mm
Objednací číslo	<a href="#">1161290000</a>
Typ	AP MCZ1.5 GN 1670
GTIN (EAN)	4032248950355
Množství	50 ks

## AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	55,85 mm	Výška (v palcích)	2,199 inch
Šířka	1,5 mm	Šířka (v palcích)	0,059 inch
Délka	91 mm	Délka (v palcích)	3,583 inch
Čistá hmotnost	5,972 g		

## Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI
Skupina izolačního materiálu	I		

## Obecné údaje

Barevný	Zelená	Barevný graf (podobné)	RAL 6032
Encapsulation option	Ano	Stupeň krytí	IP20, IP20 v instalovaném stavu

## Klasifikace

ETIM 7.0	EC000886	ETIM 8.0	EC000886
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-19-06-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

### AP MCZ1.5 GN 1670

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Výkres

