

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Nyitott miniatűr készülékház modulós sorkapocs-formátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kis ház, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX zöld, Véglap, Szélesség: 1.5 mm
Rendelési szám	1161290000
Típus	AP MCZ1.5 GN 1670
GTIN (EAN)	4032248950355
Qty.	50 Stück

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	55,85 mm	Magasság (coll)	2,199 inch
Szélesség	1,5 mm	Szélesség (coll)	0,059 inch
Hossz	91 mm	Hossz, inch	3,583 inch
Nettó tömeg	5,972 g		

Anyagadatok

Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI	Szigetelőanyag csoport	I
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Általános adatok

Szín	zöld	Színskála (hasznló)	RAL 6032
Tokozási opció	Igen	Védelmi osztály	IP20, IP20 felszerelt állapotban

Besorolások

ETIM 7.0	EC000886	ETIM 8.0	EC000886
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-19-06-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Rajz

