

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Исполнение	Компактный корпус, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX зеленый, Концевая пластина, Ширина: 1.5 mm
Номер для заказа	1161290000
Тип	AP MCZ1.5 GN 1670
GTIN (EAN)	4032248950355
Кол.	50 Шт.

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	55,85 мм	Высота (в дюймах)	2,199 inch
Ширина	1,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,059 inch
Длина	91 мм	Длина (в дюймах)	3,583 inch
Масса нетто	5,972 g		

Общие данные

Вид защиты	IP20, IP20 в установленном состоянии	Способность к заливке	Да
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 6032	Цветовой код	зеленый

Данные о материалах

Группа изоляционного материала	I	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI		

Классификации

ETIM 7.0	EC000886	ETIM 8.0	EC000886
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-19-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

