

## AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Avbildning liknande

Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 klämfjädersanslutningar. En transparent, svängbar frontplatta är till för märkningen och för skydd av potentiometer och statusindikering. De 3 övre anslutningarna kan tvärförbindas med överkopplingsbryggor. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Liten kapsling, OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX grön, Ändplatta, Bredd: 1.5 mm
Art.nr.	<a href="#">1161290000</a>
Typ	AP MCZ1.5 GN 1670
GTIN (EAN)	4032248950355
Förp.	50 Stück

## AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	55,85 mm	Bygghöjd (tum)	2,199 inch
Bredd	1,5 mm	Byggbredd (tum)	0,059 inch
Längd	91 mm	Bygglängd (tum)	3,583 inch
Nettovikt	5,972 g		

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI
Isoleringsmaterialgrupp	I		

## Allmänna data

Färgkod	grön	Färgtabell (jämförbar)	RAL 6032
Gjutbarhet	Ja	Skyddsklass	IP20, IP20 efter installation

## Klassificeringar

ETIM 7.0	EC000886	ETIM 8.0	EC000886
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-19-06-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

## AP MCZ1.5 GN 1670

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Ritning

