

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

**Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 6 mm ² , 630 V, 41 A, glidande, Tvärfrånskiljning: utan, TS 35, mörkbeige
Art.nr.	1161690000
Typ	WTL 6 SL
GTIN (EAN)	4032248950812
Förp.	50 Stück

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1,969 inch
Byggdjup inkl. montageskena	50,5 mm	Höjd	82,7 mm
Bygghöjd (tum)	3,256 inch	Bredd	7,9 mm
Byggbredd (tum)	0,311 inch	Nettovikt	29,46 g

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Allmänt

Normer	IEC 60947-7-1	Skena	TS 35
--------	---------------	-------	-------

Frånskiljningsplintar

Längsfrånskiljning	glidande	Tvårfrånskiljning	utan
Åtdragningsmoment max. frånskiljar-skruv	0,7 Nm	Åtdragningsmoment min. frånskiljar-skruv	0,5 Nm

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max.	6 mm ²	Anslutningsområde, max.	6 mm ²
Anslutningsområde, min.	0,5 mm ²	Anslutningsriktning	på sidan
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal anslutningar	2
Avisoleringslängd	16 mm	Klingmått	0,8 x 4,0 mm
Klämskruv	M 3,5	Ledararea, entrådig, max.	6 mm ²
Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm ²	Ledararea, fintrådig, min.	0,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	6 mm ²	Tolkdorn enligt 60 947-1	A5
Åtdragningsmoment, max.	1,6 Nm	Åtdragningsmoment, min.	0,8 Nm

Märkdata

Märkarea	6 mm ²	Märkspänning	630 V
Märkspänning DC	630 V	Märkström	41 A
Ströml med max. ledare	57 A	Normer	IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Märkstötspänning	6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	1,31 W	Nedsmuttningsgrad	2
Överspänningskategori	III		

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Mått

Utskjutande mått TS 35	32 mm
------------------------	-------

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Systemparametrar

Utförande	Skruvanslutning, Specialklämma långsfrånskiljande, med fjäderanslutning, med honkontakter, öppen på en sida	Ändplatta krävs	Ja
Antal potentialer	1	Antal våningar	1
Antal klämbställen per våning	2	Antal potentialer per våning	1
Nivåer internt överkopplade	Nej	PE-anslutning	Nej
Skena	TS 35	N-Funktion	Nej
PE-Funktion	Nej	PEN-Funktion	Nej

Ytterligare tekniska data

Monteringstyp	ihakad	explosionstestat utförande	Nej
Öppna sidor	höger		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar


Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

6 mm²6
mm²

Skärbar överkoppling är lätt att montera och demontera.
Tack vare den stora kontaktytan kan även hög ström
överföras med maximal tillförlitlighet för kontakt.

Allmänna beställningsdata

Typ	WQV 6/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1052360000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190075866	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1054760000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190174163	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/12	Artikelbeteckning
Art.nr.	1062720000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 12, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118259391	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1062660000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190176914	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	1052260000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190153977	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	20 Stück	
Typ	WQV 6/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1062670000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261771	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1054860000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190180799	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/7	Artikelbeteckning
Art.nr.	1062680000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261788	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

10 mm²10
mm²

Skärbar överkoppling är lätt att montera och demontera.
Tack vare den stora kontaktytan kan även hög ström
överföras med maximal tillförlitlighet för kontakt.

Allmänna beställningsdata

Typ	WQV 10/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1055060000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190188245	Isolerad: Ja, 63 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 10/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	2226500000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4032248793761	Isolerad: Ja, 63 A, gul
Förp.	20 Stück	
Typ	WQV 10/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	1052460000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190152130	Isolerad: Ja, 63 A, gul
Förp.	20 Stück	
Typ	WQV 10/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1054960000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190079079	Isolerad: Ja, 63 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 10/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2091130000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190215903	Isolerad: Ja, 63 A, gul
Förp.	20 Stück	
Typ	WQV 10/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1052560000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190154943	Isolerad: Ja, 76 A, gul
Förp.	50 Stück	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	WS 12/6.5 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1609920000	WS, Plintmärkning, 12 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.50 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203511	Allen-Bradley, vit
Förp.	540 Stück	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

WS 12/6.5



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

Typ	WS 12/6.5 MM WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	2619930000	WS, Plintmärkning, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4050118626155	
Förp.	600 Stück	

W-serien



En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

Allmänna beställningsdata

Typ	WTW EN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1058800000	Sektionsplatta (plint), Sektionsplatta, 86 mm x 62 mm, mörkbeige
GTIN (EAN)	4008190140175	
Förp.	20 Stück	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Anslutningshylsor



Allmänna beställningsdata

Typ	VH 19/6.3/4.3	Artikelbeteckning
Art.nr.	0318000000	Distanshylsa (plint), Höjd: 6 mm, Bredd: 6 mm, Djup: 19 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190059460	
Förp.	50 Stück	

Ändplatta



Ledningsdraging för ström- och spänningstransformator

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

Allmänna beställningsdata

Typ	WAP WTL6 SL	Artikelbeteckning
Art.nr.	9538110000	Ändplatta (plintar), 82.2 mm x 1.5 mm, mörkbeige
GTIN (EAN)	4008190574994	
Förp.	20 Stück	

Typ	WAP WTL6 SL 4-6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1238880000	Ändplatta (plintar), 82.2 mm x 1.5 mm, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118045680	
Förp.	20 Stück	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

W-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Typ	WEW 35/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1061200000	Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad
GTIN (EAN)	4008190030230	
Förp.	50 Stück	

Testhylsor



Testmätthylsa används för att ansluta testenheter med standard 4.0 anslutningsstickpropp. Beroende på potentialen i applikation kan man välja olika färger på testmätthylsorna för snabbt och enkelt underhållsarbete.

Allmänna beställningsdata

Typ	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071010000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259211	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936250000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312550000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936280000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071080000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190043957	
Förp.	50 Stück	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	STB 21.6/45 GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936240000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936270000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/BR WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	2715530000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 3.00 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4050118782134	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/RT WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1778990000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4032248169665	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071000000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259204	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 DB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1938790000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936290000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 VI	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936260000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312520000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/DB WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1847740000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379187	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071020000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259228	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071030000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259235	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/WS WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312560000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181203	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 1 juni 2024 12:57:32 CEST

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1847770000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1847780000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312540000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1847760000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1847790000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1071040000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190859985	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	1936300000	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
Förp.	50 Stück	

Fästskruvar



Fixeringsskruvar håller fast kortslutningsbryggan i applikationen. Om kortslutningsbryggan skjuts mellan två intilliggande plintar till kortslutningsläget kan den fixeras med hjälp av en fästskruv. Detta säkerställer en permanent anslutning eller kortslutning.

Allmänna beställningsdata

Typ	BS 25 IH/BL SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335400000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/GE SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335700000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 1 juni 2024 12:57:32 CEST

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	BS 25 IH/SW SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335200000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 O.IH SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0334700000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/RT SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335500000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/GN SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335600000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/VI SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335800000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190039196	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/GR SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0335300000	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Förp.	50 Stück	

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1805520000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270248	
Förp.	100 Stück	
Typ	BZT 1 WS 10/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1805490000	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270231	
Förp.	100 Stück	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hook-kabelskor



Användningen av ändhylsor säkerställer en långsiktigt jämn kvalitet hos kunders elektriska anslutningar. Montageförenkling ger ytterligare fördelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	HB 1,5 - 3,0 RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312440000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4050118115055	mm ² , röd
Förp.	100 Stück	
Typ	HB 1,5 - 4,6 RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	1233340000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4050118210972	mm ² , röd
Förp.	100 Stück	
Typ	HB 2,5 - 4,6 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1233330000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118016901	mm ² , blå
Förp.	100 Stück	
Typ	HB 6,0 - 4,6 GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1216230000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4050118000337	
Förp.	100 Stück	
Typ	HB 2,5 - 3,0 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312450000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² - 2,5
GTIN (EAN)	4050118115130	mm ² , blå
Förp.	100 Stück	
Typ	HB 6,0 - 3,0 GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1312470000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4050118114980	
Förp.	100 Stück	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWHUE M3 WTL6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1255010000	Distanshylsa (plint), Höjd: 6 mm, Bredd: 6 mm, Djup: 13.3 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4050118075892	- zink
Förp.	50 Stück	

Brytarlås



Brytarlåset kan lätt sättas in i terminalen pvanifrån. Brytarlåset förhindrar att obehörigt öppnande eller stängande av kretsar eftersom det blockerar fränkopplingsspaken i resp. läge.

Allmänna beställningsdata

Typ	SSP 3 SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	0531760000	Brytspärr (plint), orange
GTIN (EAN)	4008190130787	
Förp.	100 Stück	

WTL 6 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kortslutningselement



Kortslutningsbryggorna är isatta i två plintar för ledningsdragning för instrumenttransformator. Genom att använda kortslutningsbryggan kunde den önskade kortslutningen realiseras inom applikationen för underhållsarbete.

Allmänna beställningsdata

Typ	QVS 2 SAKT1+2	Artikelbeteckning
Art.nr.	0307300000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190036140	Isolerad: Ja, 41 A, beige
Förp.	20 Stück	
Typ	QVS 3 SAKT1+2	Artikelbeteckning
Art.nr.	0329300000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190084714	Isolerad: Ja, 41 A, beige
Förp.	20 Stück	
Typ	QVS 4 SAKT1+2	Artikelbeteckning
Art.nr.	0307400000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190091941	Isolerad: Ja, 41 A, beige
Förp.	20 Stück	
Typ	QVS 2/S SAKT1+2	Artikelbeteckning
Art.nr.	0358460000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190157937	Isolerad: Ja, 41 A, beige
Förp.	20 Stück	
Typ	QVS 2/4 SAKT4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1319260000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190136512	Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	QVSK 2 SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	1670360000	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190431242	Isolerad: Ja, 57 A, beige
Förp.	20 Stück	