

THM ET S7 50/12.5 TU


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM ET S7 icke självhäftande rullförpackade etiketter används för att märka SIMATIC ET 200S- och S7-modulerna från Siemens.

Med programvaran M-Print® PRO kan THM ET S7 märkas individuellt med en THM-skrivare. Etiketterna kan lätt frigöras. THM MultiMark-skrivaren säkerställer mycket beständiga utskrifter.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 50 x 12.5 mm, Siemens, turkos
Art.nr.	1161790000
Typ	THM ET S7 50/12.5 TU
GTIN (EAN)	4032248950928
Förp.	1 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

THM ET S7 50/12.5 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1,969 inch
Bredd	12,5 mm	Byggbredd (tum)	0,492 inch
Nettovikt	766 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-50...100 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = Apparatmärkning	
Antal per rulle	2 000	
Applikation/Tillverkare	Siemens	
Bredd	12,5 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Färgkod	turkos	
Godkännande enligt UL 969	Nej	
Halogener	Nej	
Material	Polypropylen	
Märkningsmetod	Termotransfer	
Temperaturområde för användning	-50...100 °C	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-50 °C	
Utförande	halogenfri	

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

THM ET S7 50/12.5 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



THM ET S7 50/12.5 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	