

**PB-DP SUB-D ZF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	SUB-D
Номер для заказа	<a href="#">1161890000</a>
Тип	PB-DP SUB-D ZF
GTIN (EAN)	4032248951017
Кол.	1 Шт.

## PB-DP SUB-D ZF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	16,8 мм	Глубина (дюймов)	0,661 inch
Высота	53,6 мм	Высота (в дюймах)	2,11 inch
Ширина	46 мм	Ширина (в дюймах)	1,811 inch
Масса нетто	93 g		

## Температуры

Влажность	Не более 75 % при +25 °C, без образования конденсата
-----------	--

## Технические характеристики разъема sub-D

BUS, кабельный интерфейс	Пружинное соединение	Блокировка	UNC4-40
Вид защиты	IP30	Влажность	Не более 75 % при +25 °C, без образования конденсата
Вставной разъем и цоколевка	В соответствии со спецификацией PROFIBUS	Диапазон температур корпуса	-20...+70 °C
Доступен нагрузочный резистор	Нет	Интерфейс программирования	Нет
Интерфейс шины	D-Sub, 9-конт., Конт.	Основной материал корпуса	ZnAl
Скорость передачи данных	12 Мбит/с	Угол вывода	90°
Циклы коммутации	≥ 200		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ccc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>