

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Egyes alkalmazások a rugalmas kialakítás vagy a felszerelés megkönnyítése érdekében dugaszolható, moduláris megoldásokat igényelnek. Ha az adott funkciót biztosító teljes egységet kell előgyártani vagy lecserélni, ott moduláris és rugalmas csatlakozórendszerekre van szükség. Dugaszolható sorkapcsaink gyorsan szerelhetők, és 100%-osan gyárilag bevizsgáltak.

Általános rendelési adatok

Verzió	Biztosítós sorkapcsok, 2 csavaros csatlakozás - 1 dugaszolható csatlakozás, Biztosítós leválasztó, PE-csatlakozással, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég, Csavaros csatlakozás, 2.5 mm ² , 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, fekete
Rendelési szám	1162830000
Típus	WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
GTIN (EAN)	4032248992164
Qty.	50 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 14. 2:42:36 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	74 mm	Mélység (coll)	2,913 inch
Mélység DIN sínnel együtt	74,5 mm	Magasság	90 mm
Magasság (coll)	3,543 inch	Szélesség	5,08 mm
Szélesség (coll)	0,2 inch	Nettó tömeg	19,8 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	2 csavaros csatlakozás - 1 dugaszolható csatlakozás, Biztosítós leválasztó, PE-csatlakozással, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	
Szintek száma	3	Sín	Igen TS 35

Biztosítós kapcsok

Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat)	Csuklós	Kijelző	Piros LED
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 5 x 20	Rövidzárlat elleni védelem teljesítményvesztesége kizárólag kombinált elrendezésnél	2,5 W, 6,3 A és 48 °C mellett
Rövidzárlat elleni védelem teljesítményvesztesége kizárólag különálló elrendezésnél	4 W, 6,3 A és 61 °C mellett	Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem teljesítményvesztesége kombinált elrendezésnél	1,6 W, 6,3 A és 23 °C mellett
Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem teljesítményvesztesége különálló elrendezésnél	1,6 W, 6,3 A és 44 °C mellett		

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA)	300 V	B áram nagyság (CSA)	17 A
D feszültség nagyság (CSA)	300 V	D áram nagyság (CSA)	10 A
Tanúsítvány száma (CSA)	200039-1057876	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	12 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	26 AWG		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Nyitott oldala	jobb
--------------------	----------------	----------------	------

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²	Névleges feszültség	36 V
Névleges DC feszültség	36 V	Névleges áram	6,3 A
Áram maximum vezetékknál	6,3 A	Szabványok	IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC 60947-7-1 szerint, IEC 60947-7-3
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	1,33 mΩ	Névleges lökőfeszültség	8 kV
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	0,77 W	Szennyezés súlyossága	3
Túlfeszültség kategória	III		

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Dugaszolható csatlakozás
--	--------------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 3	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2	Dugaszolható csatlakozás	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozások száma	4	Csupaszolási hossz	10 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Kés mérete	0,6 x 3,5 mm
Meghúzási nyomaték, max.	0,6 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	0,5 Nm
Mérőeszköz, IEC 60947-1	A3	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	4 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	2,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	2,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	4 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm ²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus)	300 V	B áram nagyság (cURus)	17 A
D feszültség nagyság (cURus)	300 V	D áram nagyság (cURus)	10 A
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693	Vezeték keresztmetszet, max. (cURus)	12 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (cURus)	26 AWG	Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)	12 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus)	26 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus)	26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus)	12 AWG		

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános

Szabványok	IEC 60947-7-2, IEC 61984, IEC 60947-7-1 szerint, IEC 60947-7-3	Sín	TS 35
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26

Besorolások

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9,1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity
Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	Beipackzettel_WMF.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Verzió
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	
Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Verzió
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	

Érintkezés elleni védelem



A sorkapcsok adott csatlakozási területéhez védőfedelek vagy védőkupakok csatlakoznak. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Típus	WAD WMF2.5	Verzió
Rendelési szám	1142970000	Kapocsfedél, Wemid, sötétbézs, Magasság: 11 mm, Szélesség: 9.96 mm, Mélység: 9.68 mm
GTIN (EAN)	4032248926039	
Qty.	50 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Tartozékok

Rögzítő tartó

Általános rendelési adatok

Típus	WBB WMF2.5 BLZ	Verzió
Rendelési szám	1142980000	Elválasztó lemez (kapocs), Rögzítőblokk, 88.5 mm x 44.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248925896	sötétbézs
Qty.	10 Stück	

BLZP 5.08HC/90 SN



Hüvelyes dugók húzókenyveles csatlakozással a vezetékek csatlakoztatásához megfelelő kivezeti szögben (90° vagy 270°). A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókenyvellel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

Általános rendelési adatok

Típus	BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948100000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624522	Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	30 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948060000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624287	Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	42 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948120000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624546	Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948080000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624300	Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	36 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948050000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624270	Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	48 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948310000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624836	Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	36 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948020000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624249	Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	90 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948350000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624874	Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948380000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624904	Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	18 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948320000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624843	Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	36 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948370000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624898	Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948010000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624232	Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	120 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948240000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624768	Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	180 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948340000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624867	Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	30 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948130000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624553	Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948300000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624829	Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	42 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948140000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624560	Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948000000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624225	Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	180 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		

A létrehozás dátuma 2024. május 14. 2:42:36 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948030000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624256	Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	72 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948260000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624782	Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	90 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948110000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624539	Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	30 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948360000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624881	Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948330000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624850	Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	30 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948250000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624775	Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	120 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948270000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624799	Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	72 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948280000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624805	Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	60 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948290000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624812	Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	48 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948150000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624577	Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	18 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948070000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624294	Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	36 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1948040000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248624263	Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	60 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2,5 mm²

2.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 2.5N/10 RD	Verzió
Rendelési szám	108910000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118486018	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/3	Verzió
Rendelési szám	1527570000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448450	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/6 BL	Verzió
Rendelési szám	1527820000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448610	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/10 BL	Verzió
Rendelési szám	1527880000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448573	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/5	Verzió
Rendelési szám	1527620000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448436	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20	Verzió
Rendelési szám	1527720000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118447972	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/3 BL	Verzió
Rendelési szám	1527770000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448641	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/9	Verzió
Rendelési szám	1527680000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118447996	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/9 BL	Verzió
Rendelési szám	1527870000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448580	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/3 RD	Verzió
Rendelési szám	108690000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448535	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	60 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 14. 2:42:36 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/8 BL	Verzió
Rendelési szám	1527840000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448597	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20 RD	Verzió
Rendelési szám	1108920000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118485899	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/8	Verzió
Rendelési szám	1527670000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448405	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4 RD	Verzió
Rendelési szám	1108700000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448528	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/5 RD	Verzió
Rendelési szám	1108710000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448511	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4 BL	Verzió
Rendelési szám	1527780000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448634	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/5 BL	Verzió
Rendelési szám	1527790000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448627	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/50	Verzió
Rendelési szám	1527730000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118411362	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/50 RD	Verzió
Rendelési szám	1109000000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118486001	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/2 RD	Verzió
Rendelési szám	1108470000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448542	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/10	Verzió
Rendelési szám	1527690000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118447989	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/2 BL	Verzió
Rendelési szám	1527740000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448658	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/7 BL	Verzió
Rendelési szám	1527830000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448603	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 14. 2:42:36 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/6 RD	Verzió
Rendelési szám	108720000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448504	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/7	Verzió
Rendelési szám	1527640000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448412	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/9 RD	Verzió
Rendelési szám	108900000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448474	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/6	Verzió
Rendelési szám	1527630000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448429	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20 BL	Verzió
Rendelési szám	1527890000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 20, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448566	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/7 RD	Verzió
Rendelési szám	108810000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448498	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/8 RD	Verzió
Rendelési szám	108870000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448481	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, piros
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/50 BL	Verzió
Rendelési szám	1527920000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448559	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, kék
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4	Verzió
Rendelési szám	1527590000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448443	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/2	Verzió
Rendelési szám	1527540000	Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P):
GTIN (EAN)	4050118448467	5.10, Szigetelt: Igen, 24 A, narancssárga
Qty.	60 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1609801044	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsínén és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/2	Verzió
Rendelési szám	1061200000	Végbak, Wemid, sötétbész, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rendszerelő elemek



A dugók biztonságosan és egyszerűen csatlakoztathatók az alapkapsokhoz, egy rögzítőelemen keresztül. A rögzítőelemmel elkerülhető a dugók alapkapsról való véletlen leválasztása, és maximális biztonságot nyújt.

Általános rendelési adatok

Típus	IL WMF2.5 BLZ OR	Verzió
Rendelési szám	1167440000	Rögzítőkengyelek (kapocs), PA 66, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248958474	
Qty.	50 Stück	

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 10/5 M MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1792000000	WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, fehér
Qty.	720 Stück	

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.6X3.5X100	Verzió
Rendelési szám	6008330000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 Stück	

BLZP 5.08HC/90F SN



Hüvelyes dugók húzókenyeges csatlakozással a vezetékek csatlakoztatásához megfelelő kivezeti szögben (90° vagy 270°). A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókenyeggel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

Általános rendelési adatok

Típus	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
BLZP 5.08HC/10/90F SN B ...	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
Rendelési szám	1950120000	Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	
GTIN (EAN)	4032248628056	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz	
Qty.	30 Stück		
Típus	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
BLZP 5.08HC/07/90F SN O ...	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
Rendelési szám	1949850000	Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	
GTIN (EAN)	4032248627776	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz	
Qty.	36 Stück		
Típus	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
BLZP 5.08HC/16/90F SN O ...	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
Rendelési szám	1949940000	Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	
GTIN (EAN)	4032248627875	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz	
Qty.	18 Stück		
Típus	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
BLZP 5.08HC/14/90F SN O ...	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
Rendelési szám	1949920000	Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	
GTIN (EAN)	4032248627851	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz	
Qty.	18 Stück		
Típus	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
BLZP 5.08HC/17/90F SN O ...	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
Rendelési szám	1949950000	Pólusszám: 17, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	
GTIN (EAN)	4032248627882	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz	
Qty.	18 Stück		

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/03/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950050000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627981	Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	72 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/10/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949880000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627806	Pólusszám: 10, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	30 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/17/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950190000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628124	Pólusszám: 17, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	18 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/06/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950080000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628018	Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	42 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/18/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950200000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628131	Pólusszám: 18, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	18 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/12/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949900000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627837	Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/20/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949980000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627912	Pólusszám: 20, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/07/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950090000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628025	Pólusszám: 7, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	36 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/03/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949810000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627738	Pólusszám: 3, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	72 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/14/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950160000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628094	Pólusszám: 14, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	18 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/11/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949890000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627813	Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/21/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950230000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628162	Pólusszám: 21, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/18/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949960000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627899	Pólusszám: 18, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	18 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		

A létrehozás dátuma 2024. május 14. 2:42:36 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/02/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949800000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627721	Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	90 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/05/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950070000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628001	Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	48 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/02/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950040000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627974	Pólusszám: 2, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	90 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/11/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950130000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628063	Pólusszám: 11, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/15/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950170000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628100	Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	18 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/13/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950150000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628087	Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/22/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950240000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628179	Pólusszám: 22, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/16/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950180000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628117	Pólusszám: 16, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	18 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/19/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949970000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627905	Pólusszám: 19, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/08/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950100000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628032	Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	36 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/06/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949840000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627769	Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	42 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/15/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949930000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627868	Pólusszám: 15, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	18 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/13/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949910000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627844	Pólusszám: 13, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/20/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950220000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628155	Pólusszám: 20, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/21/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949990000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627929	Pólusszám: 21, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/09/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950110000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628049	Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	30 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/06/90F SN G ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1284860000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4050118075410	Pólusszám: 6, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	42 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/08/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949860000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627783	Pólusszám: 8, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	36 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/19/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950210000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628148	Pólusszám: 19, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/04/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949820000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627745	Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	60 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/05/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949830000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627752	Pólusszám: 5, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	48 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/09/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1949870000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627790	Pólusszám: 9, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	30 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/12/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950140000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628070	Pólusszám: 12, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	24 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/23/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950020000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627950	Pólusszám: 23, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/24/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950260000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628193	Pólusszám: 24, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/24/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950030000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627967	Pólusszám: 24, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz		

A létrehozás dátuma 2024. május 14. 2:42:36 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BLZP 5.08HC/04/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950060000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627998	Pólusszám: 4, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	60 Stück	csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/22/90F SN O ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950010000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248627936	Pólusszám: 22, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		
Típus	BLZP 5.08HC/23/90F SN B ...	Verzió	Termékadatok	Csomagolás
Rendelési szám	1950250000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm,	IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm ²	Doboz
GTIN (EAN)	4032248628186	Pólusszám: 23, 90°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány,	UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12	
Qty.	12 Stück	névleges csatlakozás, max.: 4 mm ² , Doboz		

Véglapok



Az ujjak biztonságának garantálása, valamint a szükséges légréseknek és kúszótávolságoknak való megfelelés érdekében a dugaszok végére zárólemez kell helyezni.

Általános rendelési adatok

Típus	AP WMF2.5	Verzió
Rendelési szám	1142990000	Véglemez (kapcsok), 87.25 mm x 1.5 mm, bézs
GTIN (EAN)	4032248925889	
Qty.	50 Stück	