

**WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Vissa applikationer kräver att en jackbar, modulär lösning blir mer fintrådig eller underlättar montagen. Där kompletta funktionella enheter måste förfabriceras eller ersättas krävs modulär och fintrådig anslutningsteknik. Vår jackbara plintar kan snabbt bestyckas och är fullständigt fabriks-testade.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Artikelbeteckning | Säkringsplint, 2 skruvanslutningar - 1 jackbar anslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida, Skruvanslutning, 2.5 mm <sup>2</sup> , 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart |
| Art.nr.           | <a href="#">1163000000</a>   |
| Typ               | WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW   |
| GTIN (EAN)        | 4032248992058  |
| Förp.             | 50 Stück   |

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|                             |            |                |            |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|
| Djup                        | 74 mm      | Byggdjup (tum) | 2,913 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 74,5 mm    | Höjd           | 90 mm      |
| Bygghöjd (tum)              | 3,543 inch | Bredd          | 5,08 mm    |
| Byggbredd (tum)             | 0,2 inch   | Nettovikt      | 17,83 g    |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |        |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C |
| Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C         |                                 |        |

## Allmänt

|                         |  |                          |        |
|-------------------------|--|--------------------------|--------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 12                                       | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
| Normer                  | IEC 61984, Enligt IEC 60947-7-1, IEC 60947-3 | Skena                    | TS 35  |

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|  |                     |   |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   | Anslutningsarea, flertrådig, min.                   | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsområde, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>   | Anslutningsområde, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Anslutningsriktning                                  | på sidan            | Anslutningstyp                                      | Skruvanslutning     |
| Anslutningstyp 2                                     | Stickanslutning     | Antal anslutningar                                  | 3                   |
| Avisoleringslängd                                    | 10 mm               | Klingmått   | 6 x 3,5 mm          |
| Klämskruv  | M 3                 | Ledararea, entrådig, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Ledararea, entrådig, min.                            | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Ledararea, fintrådig, min.                          | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, max                              | AWG 12              | Ledardiameter, AWG, min.                            | AWG 26              |
| Ledardiameter, fintrådig, max.                       | 4 mm <sup>2</sup>   | Tolkdorn enligt 60 947-1                            | A3                  |
| Åtdragningsmoment, max.                              | 0,6 Nm              | Åtdragningsmoment, min.                             | 0,5 Nm              |

## Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Stickanslutning |
|--|-----------------|

## Märkdata

|   |                     |                   |  |
|---|---------------------|-------------------|--|
| Märkarea                                | 2,5 mm <sup>2</sup> | Märkspänning      | 70 V   |
| Märkspänning DC                         | 70 V                | Märkström         | 6,3 A  |
| Ström med max. ledare                   | 6,3 A               | Normer            | IEC 61984, Enligt IEC 60947-7-1, IEC 60947-3 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ             | Märkstötspänning  | 8 kV   |
| Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x      | 0,77 W              | Nedsmuttningsgrad | 3  |
| Överspanningskategori                   | III                 |                   |  |

## Märkdata enligt CSA

|                        |                |                        |        |
|------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Certifikat nr. (CSA)   | 200039-1057876 | Ledararea max. (CSA)   | 12 AWG |
| Ledararea min. (CSA)   | 26 AWG         | Spänning grupp B (CSA) | 300 V  |
| Spänning grupp D (CSA) | 300 V          | Ström Gr B (CSA)       | 17 A   |
| Ström Gr D (CSA)       | 10 A           |                        |        |

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:51:08 CEST

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata enligt UL

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Certifikat nr (cURus)                   | E60693 | Ledararea min (cURus)                   | 26 AWG |
| Ledardiameter max (cURus)               | 12 AWG | Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 26 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (cURus)   | 12 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus)   | 26 AWG | Spänning grupp B (cURus)                | 300 V  |
| Spänning grupp D (cURus)                | 300 V  | Ström Grupp D (cURus)                   | 10 A   |
| Ström grupp B (cURus)                   | 17 A   |   |        |

## Materialdata

|                                |       |         |       |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Material                       | Wemid | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |       |

## Säkringsklämma

|   |                         |   |                         |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Förlusteffekt för kortslutningsskydd endast för en blandad konfiguration        | 2,5 W vid 6,3 A @ 48 °C | Förlusteffekt för kortslutningsskydd endast för en individuell konfiguration        | 4 W vid 6,3 A @ 61 °C   |
| Förlusteffekt för överlast- och kortslutningsskydd för en blandad konfiguration | 1,6 W vid 6,3 A @ 23 °C | Förlusteffekt för överlast- och kortslutningsskydd för en individuell konfiguration | 1,6 W vid 6,3 A @ 44 °C |
| Indikering  | LED röd                 | Säkringshållare (Hållarinsats)  | svängbar                |
| Säkringsinsats  | G-Si. 5 x 20            |   |                         |

## Systemparametrar

|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| Utförande      | 2 skruvanslutningar - 1 jackbar anslutning, Säkringsfrånskiljare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs             |   |
| Antal våningar | 1  | Antal klämbänken per våning | 3 |
| Skena          | TS 35  |                             |   |

## Ytterligare tekniska data

|               |        |             |       |
|---------------|--------|-------------|-------|
| Monteringstyp | ihakad | Öppna sidor | höger |
|---------------|--------|-------------|-------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse  |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E60693       |

**WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**


|   |  |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">CE Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Teknikuppgifter Data                                | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Användardokumentation                               | <a href="#">Beipackzettel_WMF.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>       |
| Kataloger   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Broschyrer  |  |

**WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

2,5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/20 RD             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108920000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527590000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50                | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527730000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 5 Stück                    |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527830000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527630000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527840000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527780000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/4 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108700000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 RD             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108910000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527570000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:51:08 CEST

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/50 BL             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527920000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 5 Stück                    |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/9                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527680000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527640000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527670000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/8 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108870000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527820000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/50 RD             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2109000000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 5 Stück                    |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527620000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527740000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10 BL             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527880000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527790000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527870000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/2                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527540000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:51:08 CEST

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | ZQV 2.5N/2 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108470000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20 BL             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527890000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/20                | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527720000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/7 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108810000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/9 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108900000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/5 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108710000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/6 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108720000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 BL              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527770000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | Isolerad: Ja, 24 A, blå  |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/10                | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1527690000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):      |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | 5.10, Isolerad: Ja, 24 A, orange   |
| Förp.      | 20 Stück                   |  |
| Typ        | ZQV 2.5N/3 RD              | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">2108690000</a> | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | Isolerad: Ja, 24 A, röd  |
| Förp.      | 60 Stück                   |  |



## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## Tillbehör

## Monteringsstöd

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WBB WMF2.5 BLZ             | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1142980000</a> | Sektionsplatta (plint), Montageblock, 88.5 mm x 44.5 mm, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4032248925896              |  |
| Förp.      | 10 Stuck                   |  |

## BLZP 5.08HC/90 SN



Hylsdelar med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning med rätvinklig utgångsriktning (90° eller 270°). Honkontakterna har plats för märkning och kan kodas. Låsning med hjälp av en fläns eller lösgöringsarm. De har också en integrerad plus/minus-skruv, skydd mot felaktig insättning av ledaren och de levereras med öppna klämyglar. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

| Typ        | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
|------------|-----------------------------|--|---|-------------|
| Art.nr.    | <a href="#">1948370000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 15,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624898               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 24 Stuck                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948020000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4,        | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624249               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 90 Stuck                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/02/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948240000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2,        | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624768               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 180 Stuck                   |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948080000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 10,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624300               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 36 Stuck                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/02/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948000000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2,        | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624225               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 180 Stuck                   |  |   |             |

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
|------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Art.nr.    | <a href="#">1948300000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 8,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624829               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 42 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948320000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 10, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624843               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 36 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948130000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 14, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624553               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 24 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948350000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 13, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624874               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 24 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948060000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 8,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624287               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 42 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/03/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948250000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624775               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 120 Stuck                   |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948330000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 11, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624850               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 30 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948310000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 9,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624836               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 36 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948290000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 7,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624812               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 48 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948340000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 12, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624867               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 30 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948110000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 12, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624539               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 30 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948380000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624904               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 18 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/03/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948010000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624232               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 120 Stuck                   |  |                                    |             |

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:51:08 CEST

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
|------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Art.nr.    | <a href="#">1948280000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 6,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624805               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 60 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948360000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 14, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624881               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 24 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948120000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 13, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624546               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 24 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948070000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 9,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624294               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 36 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948140000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 15, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624560               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 24 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948040000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 6,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624263               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 60 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948150000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624577               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 18 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948030000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 5,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624256               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 72 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948050000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 7,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624270               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 48 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948260000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624782               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 90 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948100000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 11, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624522               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 30 Stück                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1948270000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 5,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248624799               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box         | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 72 Stück                    |  |                                    |             |

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                          |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ        | SDS 0.6X3.5X100            | Artikelbeteckning        |
| Art.nr.    | <a href="#">9008330000</a> | Skruvmejsel, Skruvmejsel |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                          |
| Förp.      | 1 Stück                    |                          |

## BLZP 5.08HC/90F SN



Hylsdelar med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning med rätvinklig utgångsriktning (90° eller 270°. Honkontakterna har plats för märkning och kan kodas. Låsning med hjälp av en fläns eller lösgöringsarm. De har också en integrerad plus/minus-skruv, skydd mot felaktig insättning av ledaren och de levereras med öppna klämyglar. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

| Typ                         | Artikelbeteckning  | Produktparametrar  | Förpackning                        |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|
| BLZP 5.08HC/23/90F SN B ... | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 23, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>                                | Box                                |
| Art.nr.                     | <a href="#">1950250000</a>   | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
| GTIN (EAN)                  | 4032248628186  |  |                                    |
| Förp.                       | 12 Stück   |  |                                    |
| Typ                         | Artikelbeteckning  | Produktparametrar  | Förpackning                        |
| BLZP 5.08HC/23/90F SN O ... | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 23, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>                                | Box                                |
| Art.nr.                     | <a href="#">1950020000</a>   | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
| GTIN (EAN)                  | 4032248627950  |  |                                    |
| Förp.                       | 12 Stück   |  |                                    |
| Typ                         | Artikelbeteckning  | Produktparametrar  | Förpackning                        |
| BLZP 5.08HC/10/90F SN B ... | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 10, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>                                | Box                                |
| Art.nr.                     | <a href="#">1950120000</a>   | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
| GTIN (EAN)                  | 4032248628056  |  |                                    |
| Förp.                       | 30 Stück   |  |                                    |
| Typ                         | Artikelbeteckning  | Produktparametrar  | Förpackning                        |
| BLZP 5.08HC/11/90F SN O ... | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 11, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>                                | Box                                |
| Art.nr.                     | <a href="#">1949890000</a>   | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
| GTIN (EAN)                  | 4032248627813  |  |                                    |
| Förp.                       | 24 Stück   |  |                                    |
| Typ                         | Artikelbeteckning  | Produktparametrar  | Förpackning                        |
| BLZP 5.08HC/08/90F SN B ... | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 8,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup>                                | Box                                |
| Art.nr.                     | <a href="#">1950100000</a>   | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |
| GTIN (EAN)                  | 4032248628032  |  |                                    |
| Förp.                       | 36 Stück   |  |                                    |

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/21/90F SN B ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
|------------|-----------------------------|---|---|-------------|
| Art.nr.    | <a href="#">1950230000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628162               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 12 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/16/90F SN B ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950180000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628117               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 18 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/16/90F SN O ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949940000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 16,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627875               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 18 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/19/90F SN O ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949970000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 19,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627905               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 12 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/04/90F SN B ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950060000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627998               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 60 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/05/90F SN O ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949830000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 5,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627752               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 48 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/15/90F SN B ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950170000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 15,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628100               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 18 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/18/90F SN B ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950200000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 18,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628131               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 18 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/14/90F SN B ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950160000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 14,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628094               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 18 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/13/90F SN B ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950150000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 13,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628087               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 24 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/17/90F SN O ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949950000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 17,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627882               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 18 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/03/90F SN B ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950050000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627981               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 72 Stück                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/13/90F SN O ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949910000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 13,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627844               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 24 Stück                    |   |   |             |

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:51:08 CEST

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/14/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
|------------|-----------------------------|--|---|-------------|
| Art.nr.    | <a href="#">1949920000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 14,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627851               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 18 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/05/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950070000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 5,        | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628001               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 48 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/12/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949900000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 12,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627837               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 24 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/24/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950030000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 24,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627967               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 12 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/22/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950240000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 22,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628179               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 12 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/07/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950090000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 7,        | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628025               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 36 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/07/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949850000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 7,        | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627776               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 36 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/08/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949860000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 8,        | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627783               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 36 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/24/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950260000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 24,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628193               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 12 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/09/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950110000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 9,        | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628049               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 30 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/19/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950210000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 19,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628148               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 12 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/04/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949820000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 4,        | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627745               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 60 Stück                    |  |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/06/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949840000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 6,        | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627769               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 42 Stück                    |  |   |             |

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:51:08 CEST



## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/09/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
|------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| Art.nr.    | <a href="#">1949870000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 9,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627790               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 30 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/17/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950190000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 17, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628124               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 18 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/18/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949960000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 18, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627899               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 18 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/11/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950130000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 11, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628063               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 24 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/21/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949990000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 21, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627929               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 12 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/20/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950220000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 20, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628155               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 12 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/03/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949810000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 3,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627738               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 72 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/22/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950010000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 22, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627936               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 12 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/02/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949800000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627721               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 90 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/06/90F SN G ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1284860000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 6,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4050118075410               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 42 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/10/90F SN O ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949880000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 10, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627806               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 30 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/12/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950140000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 12, | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628070               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 24 Stuck                    |  |                                    |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/02/90F SN B ... | Artikelbeteckning  | Produktparametrar                  | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1950040000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 2,  | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²    | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627974               | 90°, Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm², Box        | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12 |             |
| Förp.      | 90 Stuck                    |  |                                    |             |

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:51:08 CEST

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

| Typ        | BLZP 5.08HC/06/90F SN B ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
|------------|-----------------------------|---|---|-------------|
| Art.nr.    | <a href="#">1950080000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 6,       | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248628018               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 42 Stuck                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/20/90F SN O ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949980000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 20,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627912               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 12 Stuck                    |   |   |             |
| Typ        | BLZP 5.08HC/15/90F SN O ... | Artikelbeteckning   | Produktparametrar                           | Förpackning |
| Art.nr.    | <a href="#">1949930000</a>  | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 15,      | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> | Box         |
| GTIN (EAN) | 4032248627868               | 90°, Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 4 mm <sup>2</sup> , Box | UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12          |             |
| Förp.      | 18 Stuck                    |   |   |             |

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyttar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märkytorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

| Typ        | WS 10/5 M MC NE WS         | Artikelbeteckning   |
|------------|----------------------------|---|
| Art.nr.    | <a href="#">1792000000</a> | WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Allen-Bradley, vit  |
| Förp.      | 720 Stuck                  |   |



## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Skydd mot kontakt



Skydd på kåpor eller skyddshättor är knutna till respektive anslutningsområde på plintarna. De skyddar mot elstötar som orsakas av oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar på grund av drift eller fel.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WAD WMF2.5                 | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1142970000</a> | Plintskydd, Wemid, mörkbeige, Höjd: 11 mm, Bredd: 9.96 mm, Djup: |
| GTIN (EAN) | 4032248926039              | 9.68 mm  |
| Förp.      | 50 Stück                   |  |

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktidon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar. Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | DEK 5/5 MC NE WS           | Artikelbeteckning  |
| Art.nr.    | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, vit   |
| Förp.      | 1 000 Stück                |  |

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Låselement



Pluggarna kan enkelt och säkert fästas vid grundplinten med hjälp av låsningselement. Låsningselement undviker oavsiktlig bortkoppling av pluggarna från basterminalen och garanterar största möjliga säkerhet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ        | IL WMF2.5 BLZ OR           | Artikelbeteckning               |
| Art.nr.    | <a href="#">1167440000</a> | Låshakar (plint), PA 66, orange |
| GTIN (EAN) | 4032248958474              |                                 |
| Förp.      | 50 Stück                   |                                 |

## Ändplattor



För att säkerställa att fingersäkerhet och luft- och krypsträckan som krävs uppfylls, måste enändplatta placeras i slutet av en plugg.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | AP WMF2.5                  | Artikelbeteckning                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1142990000</a> | Ändplatta (plintar), 87.25 mm x 1.5 mm, beige |
| GTIN (EAN) | 4032248925889              |   |
| Förp.      | 50 Stück                   |   |

## WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## W-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | WEW 35/2                   | Artikelbeteckning                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1061200000</a> | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |  |
| Förp.      | 50 Stück                   |  |

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkning med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Artikelbeteckning           |
| Art.nr.    | <a href="#">1805520000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| Förp.      | 100 Stück                  |                             |
| Typ        | BZT 1 WS 10/5              | Artikelbeteckning           |
| Art.nr.    | <a href="#">1805490000</a> | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| Förp.      | 100 Stück                  |                             |