

SAI-M23-KSW-L-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
Objednáací číslo	1170290000
Typ	SAI-M23-KSW-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248962242
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 14:22:59 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	134 g
----------------	-------

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	> 1000	Hlavní materiál krytu	Slitina mědi a zinku
Průměr kabelu, max.	12 mm	Průměr kabelu, min.	7 mm
Připojení stínění	Ano	Rozsah teplot krytu	-40...+125 °C
Stupeň krytí	IP67, IP69K	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vložky a kontakty



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-BE-L-4/4	Verze
Objednací číslo	6995810000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248925674	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-BE-L-6	Verze
Objednací číslo	6170370000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962266	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-SE-L-6	Verze
Objednací číslo	6170350000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962303	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-SE-L-4/4	Verze
Objednací číslo	6170380000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962518	
Množství	1 ks	

Cable connector

