

SAIE-M23-L-EM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
Objednací číslo	1170320000
Typ	SAIE-M23-L-EM
GTIN (EAN)	4032248962419
Množství	1 ks

SAIE-M23-L-EM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	35 g
----------------	------

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Hlavní materiál krytu	Slitina mědi a zinku	Připojení stínění	Ano
Rozsah teplot krytu	-40...+125 °C	Stupeň krytí	IP67, IP69K
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-M23-L-EM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



Device connector, single-hole mount

