

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ömlesztett kiserelésű FO kábel, POF

Általános rendelési adatok

| | |
|---------------------------|---|
| Verzió | Energialánc kábel, Breakout vezetőlánc, 980 µm, PUR, Tekercses kiserelésű, 50 m-től |
| Rendelési szám | 1172280000 |
| Típus | IE-FPOD2UE-MW |
| GTIN (EAN) | 4032248964437 |
| Qty. | 1 m |
| Szállítás állapota | Kifutott |
| Rendelkezésre álló egység | 2023-01-31 |

A létrehozás dátuma 2024. május 5. 1:28:32 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 46 g |
|-------------|------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 |
| Telepítési hőmérséklet | -30 °C...60 °C | | |

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------|-----|
| Hajlítási ciklusok | 6 millió | Halogén | Nem |
| Köpeny színe | fekete | Vezetékek száma | 2 |

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

| | | | |
|------------------------------------|----------|---------------------------------|-------|
| Hajlítási ciklusok | 6 millió | Halogén | Nem |
| Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 25 mm | Min. hajlítási sugár, ismétlődő | 60 mm |
| Szín | fekete | | |

Kábel szerkezet

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Kábelek elrendezése | Breakout vezetőlánc | Köpeny anyaga | PUR |
| Köpeny színe | fekete | Köpenyátmérő | 7,5 mm |
| Köpenyátmérő, max. | 8 mm | Primary coating | 245 µm |
| Vezetékek száma | 2 | Vezetékpár átmérője | 2,2 mm |
| Értékmérő | 980 µm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000034 | ETIM 7.0 | EC000034 |
| ETIM 8.0 | EC000034 | ETIM 9.0 | EC000034 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-18-03 | ECLASS 9,1 | 27-06-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-18-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-18-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-18-03 | ECLASS 13.0 | 27-06-18-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések


| | |
|--------------------|---|
| User Documentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

IE-FPOD2UE-MW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Részletrajz**

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TM-I 12 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1718411687 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, sárga |
| GTIN (EAN) | 4008190348984 | |
| Qty. | 320 Stück | |

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

...optikai csatlakozókhoz (SC, ST és LC)



GOF

- SC/ST üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- LC száloptikához és IP67 csatlakozókhoz

POF

- SC/ST polimer üvegszálhoz, IP20 és IP67 csatlakozókhoz
- Üvegszálhoz, ProfiNet-hez, és SC/ST mobilkábelhez és IP67 csatlakozókhoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | IE-CT-LC-GOF | Verzió |
| Rendelési szám | 6205330000 | Présszerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248725465 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TM HF 12 mm



A TM hüvelyek nem tartalmaznak halogént és gyakorlatilag semmilyen szennyezőanyagot. A hüvelyeken TM-I 12 vagy TM-I 18 címkék vannak. Ezek a kábelek és vonalak széles tartományában használhatók. A rendszer különösen a közlekedési iparban bizonyult értékesnek. A vékony kialakítás garantálja, hogy erősen rögzül a vezetőre.

- Halogénmentes
- A vékony kialakítás garantálja, hogy erősen rögzül a vezetőre
- Kábelkötővel (3,6 mm széles) rögzíthető TMX 18

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | TM 4/12 HF/HB | Verzió |
| Rendelési szám | 719840000 | TM, Aljzat x 11.4 mm, Polietilén LD, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: |
| GTIN (EAN) | 4008190353193 | 6 - 10 mm |
| Qty. | 500 Stück | |

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

TM HF 18 mm



A TM hüvelyek nem tartalmaznak halogént és gyakorlatilag semmilyen szennyezőanyagot. A hüvelyeken TM-I 12 vagy TM-I 18 címkék vannak. Ezek a kábelek és vonalak széles tartományában használhatók. A rendszer különösen a közlekedési iparban bizonyult értékesnek. A vékony kialakítás garantálja, hogy erősen rögzül a vezetőre.

- Halogénmentes
- A vékony kialakítás garantálja, hogy erősen rögzül a vezetőre
- Kábelkötővel (3,6 mm széles) rögzíthető TMX 18

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TM 4/18 HF/HB | Verzió |
| Rendelési szám | 1719850000 | TM, Aljzat x 11.4 mm, Polietilén LD, Szín: Áttetsző, Vezeték külső átm.: |
| GTIN (EAN) | 4008190353209 | 6 - 10 mm |
| Qty. | 500 Stück | |

V0 anyag



A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | VT SF 6/21 MC NE WS V0 | Verzió |
| Rendelési szám | 1730560001 | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190954611 | |
| Qty. | 160 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | VT SF 5/21 MC NE WS V0 | Verzió |
| Rendelési szám | 1689470001 | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, fehér |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | |
| Qty. | 160 Stück | |

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TM-I 18 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1718431687 | TM-I, Behelyezhető jelölők, 18 x 4 mm, sárga |
| GTIN (EAN) | 4008190349028 | |
| Qty. | 320 Stück | |