

HDC HP 550 F 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-betét, Hüvely, 3000 V, 550 A, Krimpelhető csatlakozás, Méret: 550
Rendelési szám	1177100000
Típus	HDC HP 550 F 50
GTIN (EAN)	4032248970919
Qty.	1 Stück

HDC HP 550 F 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	98,3 mm	Hossz, inch	3,87 inch
Átmérő	43 mm	Nettó tömeg	203 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

Általános adatok

Anyag	Rézötvözet	BG	550
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Felületi minőség	Ezüst-passzívált
Halogénmentes	false	Méret	550
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	3 000 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	15 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	550 A	Sorozat	HighPower
Szennyezés súlyossága	PD 2 (PD 3)	Szigetelés erőssége	10 ¹⁰ Ω
Szigetelőanyag	PA GF	Szín	fekete
Térfigati ellenállás	≤0.1 mΩ	Típus	Hüvely
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Vezeték-keresztmetszet	50 mm ²

Tápegység

Csatlakozás típusa, tápegység	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, teljesítmény- érintkező	30 mm
Névleges feszültség (DIN EN 61984), tápegység	3 000 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984), tápegység	15 kV
Névleges áram (DIN EN 61984), táp	550 A		

Változat

Anyag	Rézötvözet	BG	550
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	30 mm
Felületi minőség	Ezüst-passzívált	Méret	550
Térfigati ellenállás	≤0.1 mΩ	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 1
Vezeték-keresztmetszet, max.	50 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	50 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9,1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

HDC HP 550 F 50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf BPZL_F_CSA_Zulassung BPZ_HDC_HP_ungeschirmt
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC HP 550 F 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



HDC HP 550 F 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... préselhető kábelsaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Verzió
Rendelési szám	8505210000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519594	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Verzió
Rendelési szám	8505230000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519624	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Verzió
Rendelési szám	8505250000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519617	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Verzió
Rendelési szám	8505220000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519563	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Verzió
Rendelési szám	8505260000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519648	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Verzió
Rendelési szám	8505240000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519631	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Verzió
Rendelési szám	8505180000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519570	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Verzió
Rendelési szám	8505200000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519600	
Qty.	1 Stück	

HDC HP 550 F 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Verzió
Rendelési szám	8505190000	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519587	
Qty.	1 Stück	

HighPower pótalkatrészek



Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP CLAMP 550A
Rendelési szám	8447780000
GTIN (EAN)	4050118461671
Qty.	25 Stück

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 1,5 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Verzió
Rendelési szám	8453810000	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 Stück	