

**E1XZ/20/NPT1/2-WM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az E1XZ típus tömszelencék alkalmas SWB-fonott acél- vagy STA-acél menetes páncélos kábel, az E1XZ típus mirigyek lángálló ex d és megnövelt Biztonság ex e robbanás elleni védelem tartására. És a páncélkapocs elektromos kötelet biztosít a kábel páncél és a mirigyek között.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	E1XZ (Klippon dupla szigetelésű SWB/STA páncélozott Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, 1/2" NPT, 13.6 mm, Fémszövet árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, ID min. 10.00 - ID max. 14.00 mm, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	<a href="#">1185100000</a>
Típus	E1XZ/20/NPT1/2-WM
GTIN (EAN)	4050118075106
Qty.	24 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 20. 12:29:29 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## E1XZ/20/NPT1/2-WM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Magasság	62,5 mm	Magasság (coll)	2,461 inch
Szélesség	33 mm	Szélesség (coll)	1,299 inch
Hossz	78,5 mm	Hossz, inch	3,091 inch
Nettó tömeg	175 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...120 °C
-------------------	-----------------

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXTPS16.0004X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CCC)	2020322313000069		

## Általános információk

AF 1. méret	30 mm	AF 2. méret	30 mm
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Halogén	Nem
Kábel belső átmérője, max.	14 mm	Kábel belső átmérője, min.	10 mm
Kábel külső átmérője, max.	21 mm	Kábel külső átmérője, min.	15 mm
Külső menet	1/2" NPT	Meghúzási nyomaték	35 Nm
Menet hossza	13,6 mm	Menetemelkedés	1,81 mm
O-gyűrű	Szilikon	Páncél, max.	1,25 mm
Páncél, min.	0,9 mm	Páncélozás típusa	Fémzövet árnyékolás, Fémfólia árnyékolás
Robbanás elleni védelem típusa		Szabványok	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
	Ex d - lángálló, Ex e - megnövelt biztonság	Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató
Szilikon	Igen	Tömszelencék	NPT 1/2"
Type of armouring, short term	SWB, STA	Tömítőbetét	Szilikon
Vezetékek száma	1	Védelmi osztály	IP66, IP68
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-04	ECLASS 13.0	27-14-08-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Od756fc1-6076-45f4-ae6d-db4288d0aefd

**E1XZ/20/NPT1/2-WM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[ATEX certification](#)  
[IEC Ex certification](#)  
[CCC approval of Cable glands](#)  
[CE Declaration of conformity](#)  
[CE Declaration of conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[Notice of installation](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)