

## SKMUS M20-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, M 20, 2.2 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
Номер для заказа	<a href="#">1185690000</a>
Тип	SKMUS M20-W
GTIN (EAN)	4050118233742
Кол.	240 Шт.

## SKMUS M20-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	3,2 мм	Высота (в дюймах)	0,126 inch
Масса нетто	5,031 g		

## Общие данные

Галогены	без содержания галогенов	Длина резьбы	2,2 мм
Кабельные вводы	M 20	Материал	Нержавеющая сталь 1.4404
Размер под ключ 1	24 мм	Резьба (внутренняя)	M 20
Резьба (наружная)	M 20	Толщина	3 мм
Шаг резьбы	1,5 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>