

SKMUS M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 25, 2.2 mm, Rostfritt stål 1.4404
Art.nr.	1185700000
Typ	SKMUS M25-W
GTIN (EAN)	4050118269963
Förp.	240 Stück

SKMUS M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	3,2 mm	Bygghöjd (tum)	0,126 inch
Nettovikt	7 g		

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	M 25	Gänga (inre)	M 25
Gänga (yttre)	M 25	Gängningslängd	2,2 mm
Gängstigning	1,5 mm	Halogener	halogenfri
Material	Rostfritt stål 1.4404	Nyckelbredd 1	30 mm
Tjocklek	3 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format