

SKMUS M40-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, M 40, 3.8 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Номер для заказа | 1185720000 |
| Тип | SKMUS M40-W |
| GTIN (EAN) | 4050118233766 |
| Кол. | 144 Шт. |

SKMUS M40-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Высота | 4,8 мм | Высота (в дюймах) | 0,189 inch |
| Масса нетто | 22,299 g | | |

Общие данные

| | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Галогены | без содержания галогенов | Длина резьбы | 3,8 мм |
| Кабельные вводы | M 40 | Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 |
| Размер под ключ 1 | 46 мм | Резьба (внутренняя) | M 40 |
| Резьба (наружная) | M 40 | Толщина | 4,5 мм |
| Шаг резьбы | 1,5 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |