

E1XZS/40/M40-WM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az E1XZ típus tömszelencék alkalmas SWB-fonott acél- vagy STA-acél menetes páncélos kábel, az E1XZ típus mirigyek lángálló ex d és megnövelt Biztonság ex e robbanás elleni védelem tartására. És a páncélkapocs elektromos kötelet biztosít a kábel páncél és a mirigyek között.

Általános rendelési adatok

Verzió	E1XZ (Klippon dupla szigetelésű SWB/STA páncélozott Ex e/d tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 40 x 1.5, 16 mm, Fémszövet árnyékolás, Fémfólia árnyékolás, 1.6 - 2 mm, OD min. 30.5 - OD max. 40.5 mm, ID min. 25.50 - ID max. 32.20 mm, 1.4404 rozsdamentes acél
Rendelési szám	1188070000
Típus	E1XZS/40/M40-WM
GTIN (EAN)	4050118087277
Qty.	4 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 20. 11:14:43 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

E1XZS/40/M40-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	77,5 mm	Magasság (coll)	3,051 inch
Szélesség	60,5 mm	Szélesség (coll)	2,382 inch
Hossz	93,5 mm	Hossz, inch	3,681 inch
Nettó tömeg	630 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-50 °C...120 °C
-------------------	-----------------

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXTPS16.0004X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CCC)	2020322313000069		

Általános információk

AF 1. méret	55 mm	AF 2. méret	55 mm
Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	Halogén	Nem
Kábel belső átmérője, max.	32,2 mm	Kábel belső átmérője, min.	25,5 mm
Kábel külső átmérője, max.	40,5 mm	Kábel külső átmérője, min.	30,5 mm
Külső menet	M 40 x 1.5	Meghúzási nyomaték	80 Nm
Menet hossza	16 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
O-gyűrű	Szilikon	Páncél, max.	2 mm
Páncél, min.	1,6 mm	Páncélozás típusa	Fémzövet árnyékolás, Fémfólia árnyékolás
Robbanás elleni védelem típusa		Szabványok	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
	Ex d - lángálló, Ex e - megnövelt biztonság	Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató
Szilikon	Igen	Tömszelencék	M 40
Type of armouring, short term	SWB, STA	Tömítőbetét	Szilikon
Vezetékek száma	1	Védelmi osztály	IP66, IP68
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	120 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-50 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-34
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-04	ECLASS 13.0	27-14-08-04

E1XZS/40/M40-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of
Conformity[ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)
[CE Declaration of conformity](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[Notice of installation](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

E1XZS/40/M40-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Nylon lapos tömítés – GWDR



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M40-W	Verzió
Rendelési szám	1185640000	zárt állapotban, M 40, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078336	
Qty.	50 Stück	

Rozsdamentes acél záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMUS M40-W	Verzió
Rendelési szám	1185720000	SKMU SS (rozsdamentes acél záróanya), Ellenanya, M 40, 3.8 mm,
GTIN (EAN)	4050118233766	1.4404 rozsdamentes acél
Qty.	144 Stück	