

## MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesítési a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Fotovoltaikus egységek, Dugaszoló csatlakozó |
| Rendelési szám | <a href="#">1190490000</a>                   |
| Típus          | MULTI-STRIPAX PV                             |
| GTIN (EAN)     | 4032248973262                                |
| Qty.           | 1 Stück                                      |

## MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 40 mm  | Mélység (coll)   | 1,575 inch |
| Magasság    | 85 mm  | Magasság (coll)  | 3,346 inch |
| Szélesség   | 250 mm | Szélesség (coll) | 9,842 inch |
| Nettó tömeg | 548 g  |                  |            |

## Műszaki adatok

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Árucikk leírása | Csupaszolóegység |
|-----------------|------------------|

## Csupaszoló szerszámok

|   |                     |                                  |  |
|---|---------------------|----------------------------------|--|
| Csupaszolási hossz, min.                  | 2 mm                | Csupaszolási tartomány AWG, max. | 8 AWG  |
| Csupaszolási tartomány AWG, min.          |                     | Kábeltípus                       | Fotovoltaikus kábelek és hasonló további földelőkábelek és rövidzárlat-ellenőrző kábelek |
|   | 14 AWG              |                                  |  |
| Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás) | 6 mm <sup>2</sup>   | Vezeték-keresztmetszet, max.     | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték-keresztmetszet, min.              | 2,5 mm <sup>2</sup> |                                  |  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002109    | ETIM 7.0    | EC002109    |
| ETIM 8.0    | EC002109    | ETIM 9.0    | EC002109    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-37-06 | ECLASS 9,1  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Letöltések

|                    |  |
|--------------------|--|
| User Documentation | <a href="#">Manual</a>                   |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Kiadványok         |  |

## MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesítési a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

## Általános rendelési adatok

|                |                            |             |
|----------------|----------------------------|-------------|
| Típus          | AIE M-SPX 0.25-1.5 S       | Verzió      |
| Rendelési szám | <a href="#">6204550000</a> | Betét       |
| GTIN (EAN)     | 4032248671090              |             |
| Qty.           | 1 Stück                    |             |
| Típus          | AIE MULTI-SPX 0.75-4*SL    | Verzió      |
| Rendelési szám | <a href="#">6203730000</a> | Betét       |
| GTIN (EAN)     | 4032248576449              |             |
| Qty.           | 1 Stück                    |             |
| Típus          | AIE MULTI-STRIPAX POF      | Verzió      |
| Rendelési szám | <a href="#">1212770000</a> | Betét       |
| GTIN (EAN)     | 4032248994434              |             |
| Qty.           | 1 Stück                    |             |
| Típus          | AIE MULTI-STRIPAX ASI      | Verzió      |
| Rendelési szám | <a href="#">6202300000</a> | Betét       |
| GTIN (EAN)     | 4032248486250              |             |
| Qty.           | 1 Stück                    |             |
| Típus          | AIE MULTI-STRIPAX PV       | Verzió      |
| Rendelési szám | <a href="#">1204280000</a> | Betét       |
| GTIN (EAN)     | 4032248987030              |             |
| Qty.           | 1 Stück                    |             |
| Típus          | AIE M-SPX 1.5-6.0 S        | Verzió      |
| Rendelési szám | <a href="#">6204570000</a> | Betét       |
| GTIN (EAN)     | 4032248671113              |             |
| Qty.           | 1 Stück                    |             |
| Típus          | AIE MULTI-STRIPAX 16 SL    | Verzió      |
| Rendelési szám | <a href="#">6202270000</a> | Betét       |
| GTIN (EAN)     | 4032248486212              |             |
| Qty.           | 1 Stück                    |             |
| Típus          | ERME MULTI-STRIPAX         | Verzió      |
| Rendelési szám | <a href="#">6203070000</a> | Pót vágókés |
| GTIN (EAN)     | 4032248538096              |             |
| Qty.           | 1 Stück                    |             |

## MULTI-STRIPAX PV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AIE MULTI-STRIPAX AWG      | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">6202280000</a> | Betét             |
| GTIN (EAN)     | 4032248486236              |                   |
| Qty.           | 1 Stück                    |                   |
| Típus          | AIE MULTI-STRIPAX GKWLW    | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">6205770000</a> | Betét             |
| GTIN (EAN)     | 4032248836291              |                   |
| Qty.           | 1 Stück                    |                   |
| Típus          | ERAN MULTI-STRIPAX         | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">6203100000</a> | Pót ütközőkészlet |
| GTIN (EAN)     | 4032248538102              |                   |
| Qty.           | 1 Stück                    |                   |
| Típus          | AIE MULTI-STRIPAX 6-16     | Verzió            |
| Rendelési szám | <a href="#">6202260000</a> | Betét             |
| GTIN (EAN)     | 4032248486205              |                   |
| Qty.           | 1 Stück                    |                   |