

**IE-PS-V14M-2SC-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull zásuvné konektory podle IEC 61076-3-117  
ver. 14 (PROFINET), kov, vložka SC

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor FO, Verze 14, SC-RJ POF, IP67
Objednací číslo	<a href="#">1191550000</a>
Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248974436
Množství	10 ks

Datum vytvoření 12. května 2024 2:29:29 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	79,9 mm	Hloubka (v palcích)	3,146 inch
Výška	26,8 mm	Výška (v palcích)	1,055 inch
Šířka	22,7 mm	Šířka (v palcích)	0,894 inch
Čistá hmotnost	54,24 g		

## Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C
------------------	----------------

## Všeobecné údaje

Barevný	Stříbrná	Cykly zapojování	750
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek	Materiál krytu, vložka	PA, Tlakově litý zinek
Popis výrobku	Verze 14, SC-RJ POF	Průměr pláště, max.	10 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Připojení 1	SCRJ
Připojení 2	Systém rychlého připojení: krimpování, řezání	Stupeň krytí	IP67
Typ vlákna	POF	Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB

## Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Č. osvědčení (cULus)	E316369
---------------------	---------------------------------------	----------------------	---------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

## IE-PS-V14M-2SC-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Designation key / Type key](#)  
[Manual](#)  
[Manual](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)


## IE-PS-V14M-2SC-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## IE-PS-V14M-2SC-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### LWL-SC

FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6278430000</a>	Konektor FO, Náhradní lisovací buben, IP67 s pouzdem
GTIN (EAN)	4050118069136	
Množství	100 ks	

### Krimpovací sady

Krimpovací sety



#### Všeobecné objednací údaje

Typ	TOOL SET IE-POF	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6208930000</a>	Nástroj k nalisování koncovek: HTX-IE-POF, Nástroj k odizolování: Multi-
GTIN (EAN)	4032248990283	Stripax IE-POF
Množství	1 ks	

## IE-PS-V14M-2SC-POF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Ochranné kryty



Na ochranu vašich zařízení před prachem a nečistotou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PP-V14P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6058280000</a>	Pouzdro zástrčky, ochranný kryt
GTIN (EAN)	4032248799374	
Množství	10 ks	

### Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.  
K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6857440000</a>	ESG, Značky na přístroje x 11 mm, PA 66, Barevný: Bílá, Samolepicí
GTIN (EAN)	4032248402731	
Množství	200 ks	