

IE-PS-V14M-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC
61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, SC
betéttel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | FO-csatlakozó, 14. változat, SC-RJ POF, IP67 |
| Rendelési szám | 1191550000 |
| Típus | IE-PS-V14M-2SC-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248974436 |
| Qty. | 10 Stück |

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 79,9 mm | Mélység (coll) | 3,146 inch |
| Magasság | 26,8 mm | Magasság (coll) | 1,055 inch |
| Szélesség | 22,7 mm | Szélesség (coll) | 0,894 inch |
| Nettó tömeg | 54,24 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
|-------------------|----------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|--|
| 1. csatlakozás | SCRJ | 2. csatlakozás | Rapid connection system: crimping, cutting |
| Beillesztési veszteség | ≤ 1,0 dB | Dugaszolási ciklusok | 750 |
| Elemi szál típusa | POF | Ház anyaga, betét | PA, Cink présöntvény |
| Ház fő anyaga | Cink présöntvény | Köpenyátmérő, max. | 10 mm |
| Köpenyátmérő, min. | 5 mm | Szín | ezüst |
| Védelmi osztály | IP67 | Árucikk leírása | 14. változat, SC-RJ POF |

Általános szabványok

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 | Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001122 | ETIM 7.0 | EC001122 |
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ECLASS 9.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 9,1 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |

IE-PS-V14M-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)[Manual](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-PS-V14M-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Krimpkészletek



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TOOL SET IE-POF | Verzió |
| Rendelési szám | 1208930000 | Krimpelő szerszám: HTX-IE-POF, Csupaszoló szerszám: Multi-Stripax IE- |
| GTIN (EAN) | 4032248990283 | POF |
| Qty. | 1 Stück | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ESG 9/11 K MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1857440000 | ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | |
| Qty. | 200 Stück | |

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus | IE-PP-V14P | Verzió |
| Rendelési szám | 1058280000 | Plug housing protective cap |
| GTIN (EAN) | 4032248799374 | |
| Qty. | 10 Stück | |

LWL-SC



FO SC betétek a dugaszolható csatlakozókhoz, 1 / 4 / 14 változat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | IE-SCRJ-IP67-POF-100 | Verzió |
| Rendelési szám | 1278430000 | FO-csatlakozó, Pót-krimphüvely, IP67 házzal |
| GTIN (EAN) | 4050118069136 | |
| Qty. | 100 Stück | |