

IE-PS-V14M-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, Исполнение 14, SC-RJ POF, IP67
Номер для заказа	1191550000
Тип	IE-PS-V14M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248974436
Кол.	10 Шт.

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	79,9 мм	Глубина (дюймов)	3,146 inch
Высота	26,8 мм	Высота (в дюймах)	1,055 inch
Ширина	22,7 мм	Ширина (в дюймах)	0,894 inch
Масса нетто	54,24 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14, IEC 61754-24	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	≤ 1,0 дБ
Диаметр оболочки, макс.	10 мм	Диаметр оболочки, мин.	5 мм
Материал корпуса - вставка	РА, Цинковое литье под давлением	Описание артикула	Исполнение 14, SC-RJ POF
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	Быстрая технология соединения: обжим, обрезка	Тип волокна	POF
Цветовой код	серебряный	Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

IE-PS-V14M-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)[Manual](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные комплекты



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Тип	TOOL SET IE-POF	Исполнение
Номер для заказа	4032248930000	Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия
GTIN (EAN)	4032248990283	изоляции: Multi-Stripax IE-POF
Кол.	1 Шт.	

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V14P	Исполнение
Номер для заказа	4058280000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799374	
Кол.	10 Шт.	

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

LWL-SC



Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Исполнение
Номер для заказа	4838430000	Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP67, с корпусом
GTIN (EAN)	4050118069136	
Кол.	100 шт.	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NEWS	Исполнение
Номер для заказа	4857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 шт.	