

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración



Abbildung ähnlich

La serie de cajas Klippon® TB ofrece un excelente rendimiento incluso en las condiciones ambientales más exigentes. Además, cumple los estrictos requerimientos establecidos para las zonas con riesgo de explosión, especialmente en la industria de procesos y de producción de energía. La gama de cajas Klippon® TB MH ofrece aún más mejoras a una gama de productos de reconocida eficacia y liderazgo en el mercado.

La serie de cajas Klippon® TB MH ofrece las siguientes ventajas:

- Disponible en 15 tamaños y 3 profundidades estándar
- Con hasta 4 placas de prensas
- Protección contra la compresión de la junta
- Lengüeta de cierre totalmente extraíble
- Cierre de la tapa fuera del área de la junta
- Rendimiento térmico mejorado
- Protección IP66/IP67
- Tapa totalmente extraíble sin necesidad de herramientas
- Espárrago de tierra en la tapa y la base de la caja
- Pies de montaje soldados
- Homologaciones internacionales

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata |
| Código | 1194640000 |
| Tipo | KTB MH 262615 S4E4 |
| GTIN (EAN) | 4032248977352 |
| Cantidad | 1 Pieza |

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| Profundidad | 150 mm | Profundidad (pulgadas) | 5,905 inch |
| Altura | 260 mm | Altura (pulgadas) | 10,236 inch |
| Anchura | 260 mm | Anchura (pulgadas) | 10,236 inch |
| Medida de fijación, altura | 170 mm | Medida de fijación, anchura | 316 mm |
| Peso neto | 6.680 g | | |

Temperaturas

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| Temperatura de servicio | Nota: temperatura ambiente (servicio) | Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66. |
| -60 °C...135 °C | | |

Conexión a tierra Bases y capotas

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Tierra, caja, externa | Perno de tierra M10 continuo en carcasa | Tierra, caja, interna | Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa |
| Tierra, caja, tapa | Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa | | |

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos generales

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---|
| Abertura de acceso - altura | 207 mm | Abertura de acceso - ancho | 201 mm |
| Campos de aplicación: | Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore | Carga máx. | 27 kg |
| Dimensiones caja | 320 x 455 x 240 | Dimensiones totales | 282 x 341 x 165 |
| Espesor de la base | 3 mm | Espesor de la carcasa | 1,5 mm |
| Espesor de la tapa | 1,5 mm | Fijación de caja | 4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales) |
| Fijación de la tapa | 4 bisagras y tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10 | Fijación de montaje | 4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior |
| Material | Acero inoxidable 1.4404 (316L) | Material de la junta | Silicona |
| Montaje de la placa de brida | | Normas | DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Nota: Tipo de protección | Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10 Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66. | Número de tornillos de cierre | 4 |
| Par de apriete para tornillos de la tapa | 2,5 Nm | Placa de fijación | Sí |
| Placas de bridas | inferior, arriba, izquierda, derecha | Posición espárrago de tierra | Lado de la caja C |
| Resistente a los golpes | 7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J | Superficie | pulido electrolítico |
| Tapa | Sí | Temperatura de servicio, max. | 135 °C |
| Temperatura de servicio, min. | -60 °C | Tipo de protección | IP66, IP67 |
| Tipo de protección (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | calibre de llave | 10 mm |
| Ángulo de apertura de la tapa | 130 ° | | |

Montaje horizontal

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x15 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x12 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x31 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x9 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x26 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x19 |

Montaje vertical

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x15 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x12 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x31 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x9 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x26 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x19 |

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Números de certificación de cajas

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Condiciones de aprobación | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus | N.º de certificación de carcasa vacía (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 |
| N.º de certificado (cULus) | E243298 | Núm. de certificación (ATEX) | PTB11ATEX2019 |
| Núm. de certificación (CCOE) | P461058_1 | Núm. de certificación (IECEX) | IECEXPTB11.0071 |
| Núm. de certificación (INMETRO) | IEX17.0020U | Núm. de certificación UL 508A | E223801 |
| Núm. de certificación UL Haz.Loc. | E223792 | Núm. de certificación UL Ord.Loc. | E243298 |
| Núm. de certificación caja electrónica (NEPSI) | 2020322303003289 | Núm. de certificación caja terminal (AEx) | E223792 |
| Núm. de certificación caja terminal (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | Núm. de certificación caja terminal (IE-CEX) | IECEXIBE14.0013 |
| Núm. de certificación caja terminal (INMETRO) | LMP 21.0017 | Núm. de certificación caja terminal (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
| Núm. de certificación caja terminal UL | E223792 | Núm. de certificación de caja vacía (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
| Núm. de certificación de caja vacía (IE-CEX) | IECEX IBE 14.0004U | Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO) | LMP 21.0016U |
| Núm. de certificación de conformidad (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS03 | Núm. de certificado (DNV) | TAE000013S |
| Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS02 | | |

Prensaestopas

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 15 | M16 | 8 |
| M20 | 7 | M25 | 3 |
| M32 | 2 | M40 | 2 |
| M50 | 2 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Prensaestopas a la derecha

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 15 | M16 | 8 |
| M20 | 7 | M25 | 3 |
| M32 | 2 | M40 | 2 |
| M50 | 2 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Prensaestopas arriba y abajo

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 9 | M25 | 4 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Fecha de creación 16 de mayo de 2024 2:54:49 CEST

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

Homologaciones

Homologaciones



| | |
|----------------------------|--------------|
| ROHS | Conformidad |
| UL File Number Search | Sitio web UL |
| N.º de certificado (cULus) | E243298 |

KTB MH 262615 S4E4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Datos técnicos****Descargas**

| | |
|---|---|
| Homologación/certificado/documento de conformidad | CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06 IBEXU14ATEX1028U IBEXU14ATEX1050 IECEXIBE14.0004U IECEXIBE14.0013 TAE000013S GYJ14.1310X IECEXPTB11.0071 PTB11ATEX2019 16-AV4BO-245X P4610581_1 24-01-100099/E24-01-102546/NB10 LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03 |
| Datos de ingeniería | CAD data – STEP |
| Pliego de condiciones | Klippon TB MH 262615 S4E4_1194640000_DE Klippon TB MH 262615 S4E4_1194640000_EN Klippon TB MH 262615 S4E4_1194640000_NL |
| Documentación del usuario | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Catálogo | Catalogues in PDF-format |
| Folletos | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN PI KLIPPON TB MH QL EN |


KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado



KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Profundidad 15 mm



Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | TS35X15 ST KTB2626 VER | Versión |
| Código | 8000073110 | Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 205 mm, sin coliso, Acero, |
| GTIN (EAN) | 4064675340607 | chapado en zinc galvanizado y pasivado |
| Cantidad | 20 Pieza | |
| Tipo | TS35X15 ST KTB3526 HOR | Versión |
| Código | 8000073113 | Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 199 mm, sin coliso, Acero, |
| GTIN (EAN) | 4064675340669 | chapado en zinc galvanizado y pasivado |
| Cantidad | 20 Pieza | |

Tira de conexión a tierra

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite la adaptación sencilla según los requisitos específicos de cada aplicación. A continuación se detallan las opciones que están disponibles:

- Elementos de cierre
- Soportes para documentos
- Espárrago de tierra
- Placas de bridas
- Material de instalación
- Placas de montaje
- Cubiertas contra la lluvia
- Separador
- Guías de montaje
- Soporte de etiqueta de tipo

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Versión |
| Código | 2475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Tira de conexión a tierra, Atornillado, |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | Material: Acero, Verde/amarillo |
| Cantidad | 1 Pieza | |

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Profundidad 7,5 mm



Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR | Versión |
| Código | 8000006721 | Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 199 mm, sin coliso, Acero, |
| GTIN (EAN) | 4050118652895 | cincado, cromado |
| Cantidad | 20 Pieza | |
| Tipo | TS35X7.5 ST KTB2626 VER | Versión |
| Código | 8000006709 | Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 205 mm, sin coliso, Acero, |
| GTIN (EAN) | 4050118652826 | chapado en zinc galvanizado y pasivado |
| Cantidad | 20 Pieza | |

Gland plates without earthing studs



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Placas de bridas

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KTB GP 262615 CD S4 | Versión |
| Código | 1280920000 | Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 208 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118071528 | Anchura: 117 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: izquierda, |
| Cantidad | 1 Pieza | derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata |
| Tipo | KTB GP 262615 AB S4 | Versión |
| Código | 1280910000 | Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 254 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118071511 | Anchura: 117 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: arriba, |
| Cantidad | 1 Pieza | inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata |

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Gland plates with earthing studs

**Integrar, ampliar y personalizar:****El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Placas de bridas

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KTB GP 262615 AB S4 PE | Versión |
| Código | 2022930000 | Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 254 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118403824 | Anchura: 117 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: arriba, |
| Cantidad | 1 Pieza | inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata |
| Tipo | KTB GP 262615 CD S4 PE | Versión |
| Código | 2023090000 | Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 208 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118403800 | Anchura: 117 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: izquierda, |
| Cantidad | 1 Pieza | derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata |

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Material para el montaje

**Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación**

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

Juegos de material de sujeción

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El **juego de sujeción para etiquetas SD** se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El **juego de sujeción universal TPSD** ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | SD FIXING SET | Versión |
| Código | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Juego de soportes de sujeción de placa |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | de identificación, Altura: 12 mm, Anchura: 12 mm, Profundidad: 16.4 |
| Cantidad | 1 Pieza | mm, Material: Acero inoxidable, no probado, plata |
| Tipo | TPSD FIXING SET KTB | Versión |
| Código | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Juego de sujeciones para placa, Material: |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | Acero inoxidable, no probado, plata |
| Cantidad | 1 Pieza | |
| Tipo | FKSC M6X8 D9/SW3 | Versión |
| Código | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Tornillo de sujeción, Material: Acero |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Cantidad | 50 Pieza | |

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Soporte para documentos



Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

Soportes para documentos

Soportes para documentos para almacenar correctamente los documentos en la caja.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | DOHA KTB A6 S2 R | Versión |
| Código | 1252780000 | Klippon TB (Terminal Box), Soporte para documentos, remachado, |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | Altura: 110 mm, Anchura: 130 mm, Profundidad: 20 mm, Material: |
| Cantidad | 1 Pieza | Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata |

Espárrago de tierra



Integrar, ampliar y personalizar:

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Espárragos de tierra

Espárragos de tierra para sustituir como módulo completo, en las dos variantes latón y acero inoxidable.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | PEBZ M10 KTB S4 SET | Versión |
| Código | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Espárrago de tierra, otros, Altura: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material: Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 Pieza | 1.4404, no probado, plata |
| Tipo | PEBZ M10 KTB BR SET | Versión |
| Código | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Espárrago de tierra, otros, Altura: 21 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material: Latón, no probado, |
| Cantidad | 1 Pieza | plata |

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Placas de montaje



Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | GFSC M5X10 TX20 SET | Versión |
| Código | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Tornillo de sujeción, Altura: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Anchura: 8.5 mm, Profundidad: 8.5 mm, Material: Acero, cincado, |
| Cantidad | 1 Pieza | chapado en zinc galvanizado y pasivado, plata |

Acero inoxidable 1.4404 (316L)

**Integrar, ampliar y personalizar:
El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Capotas para lluvia

La capota para lluvia ofrece una protección adicional perfecta para la caja cuando esta se instala en determinadas zonas climáticas como, por ej., lugares expuestos a fuertes lluvias o a una alta radiación solar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | KTB RNHD 262615 S4E R | Versión |
| Código | 1314100000 | Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.9 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118117455 | Anchura: 265 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero |
| Cantidad | 1 Pieza | inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata |

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

260 x 260mm

**Integrar, ampliar y personalizar:****El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Placas de montaje

Placas de montaje con y sin plantilla de taladros, para la fijación longitudinal y transversal de carriles o componentes directamente en la placa de montaje.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KTB MOPL 2626 MSZN | Versión |
| Código | 1193950000 | Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 205 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028119 | Anchura: 199 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa de acero, |
| Cantidad | 1 Pieza | cincado, plata |
| Tipo | KTB MOPL 2626 S2N H | Versión |
| Código | 1257660000 | Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: |
| GTIN (EAN) | 4050118049084 | 205 mm, Anchura: 199 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Acero |
| Cantidad | 1 Pieza | inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata |
| Tipo | KTB MOPL 2626 MSZN H | Versión |
| Código | 2022060000 | Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura: |
| GTIN (EAN) | 4050118403503 | 205 mm, Anchura: 199 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa |
| Cantidad | 1 Pieza | de acero, cincado, plata |
| Tipo | KTB MOPL 2626 S2N | Versión |
| Código | 1193820000 | Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 205 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028423 | Anchura: 199 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Acero inoxidable |
| Cantidad | 1 Pieza | 1.4301 (304), no probado, plata |

Acero inoxidable 1.4301**Integrar, ampliar y personalizar:****El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Capotas para lluvia

La capota para lluvia ofrece una protección adicional perfecta para la caja cuando esta se instala en determinadas zonas climáticas como, por ej., lugares expuestos a fuertes lluvias o a una alta radiación solar.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo | KTB RNHD 262615 R | Versión |
| Código | 1281370000 | Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 53.9 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118072136 | Anchura: 265 mm, Profundidad: 160.5 mm, Material: Acero |
| Cantidad | 1 Pieza | inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata |

KTB MH 262615 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Soporte de etiqueta de tipo

**Integrar, ampliar y personalizar:****El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Soporte de la placa de características

Para colocar de forma visible las placas de características necesarias y otras adicionales se dispone de soportes en diferentes variantes.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Versión |
| Código | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | remachado, Altura: 25 mm, Anchura: 141 mm, Profundidad: 16.5 |
| Cantidad | 1 Pieza | mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata |
| Tipo | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Versión |
| Código | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | remachado, Altura: 50 mm, Anchura: 171 mm, Profundidad: 16.5 |
| Cantidad | 1 Pieza | mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata |
| Tipo | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Versión |
| Código | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características, |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | remachado, Altura: 70 mm, Anchura: 70 mm, Profundidad: 20 mm, |
| Cantidad | 1 Pieza | Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata |

Placas de acero inoxidable: 6 mm

**Integrar, ampliar y personalizar:****El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Placas de bridas

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | KTG GP 262615 AB S4 6MM | Versión |
| Código | 1256290000 | Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 254 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118093711 | Anchura: 117 mm, Profundidad: 6 mm, Placas de bridas: arriba, |
| Cantidad | 1 Pieza | inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata |
| Tipo | KTG GP 262615 CD S4 6MM | Versión |
| Código | 1256310000 | Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, Altura: 208 mm, Anchura: |
| GTIN (EAN) | 4050118093728 | 117 mm, Profundidad: 6 mm, Placas de bridas: izquierda, derecha, |
| Cantidad | 1 Pieza | Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata |