

## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similar a la ilustración



Abbildung ähnlich

La serie de cajas Klippon® TB ofrece un excelente rendimiento incluso en las condiciones ambientales más exigentes. Además, cumple los estrictos requerimientos establecidos para las zonas con riesgo de explosión, especialmente en la industria de procesos y de producción de energía. La gama de cajas Klippon® TB MH ofrece aún más mejoras a una gama de productos de reconocida eficacia y liderazgo en el mercado.

La serie de cajas Klippon® TB MH ofrece las siguientes ventajas:

- Disponible en 15 tamaños y 3 profundidades estándar
- Con hasta 4 placas de prensas
- Protección contra la compresión de la junta
- Lengüeta de cierre totalmente extraíble
- Cierre de la tapa fuera del área de la junta
- Rendimiento térmico mejorado
- Protección IP66/IP67
- Tapa totalmente extraíble sin necesidad de herramientas
- Espárrago de tierra en la tapa y la base de la caja
- Pies de montaje soldados
- Homologaciones internacionales

## Datos generales para pedido

Versión	Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 260 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
Código	<a href="#">1194690000</a>
Tipo	KTB MH 262620 S4E4
GTIN (EAN)	4032248977376
Cantidad	1 Pieza

## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	200 mm	Profundidad (pulgadas)	7,874 inch
Altura	260 mm	Altura (pulgadas)	10,236 inch
Anchura	260 mm	Anchura (pulgadas)	10,236 inch
Medida de fijación, altura	170 mm	Medida de fijación, anchura	316 mm
Peso neto	8.200 g		

## Temperaturas

Temperatura de servicio

Nota: temperatura ambiente (servicio)

Si se usa en rangos de temperatura iguales o superiores a 105 °C se restringe la protección a IP66.

-60 °C...135 °C

## Conexión a tierra Bases y capotas

Tierra, caja, externa	Perno de tierra M10 continuo en carcasa	Tierra, caja, interna	Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa
Tierra, caja, tapa	Pernos de tierra M6 soldados a la tapa y la carcasa		

## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Datos generales

Abertura de acceso - altura	207 mm	Abertura de acceso - ancho	201 mm
Campos de aplicación:	Entornos potencialmente explosivos, Industria de procesos, Industria del petróleo y del gas, Industria química, Offshore, Onshore	Carga máx.	27 kg
Dimensiones caja	320 x 455 x 290	Dimensiones totales	282 x 341 x 215
Espesor de la base	3 mm	Espesor de la carcasa	1,5 mm
Espesor de la tapa	1,5 mm	Fijación de caja	4 soportes de montaje soldados con orificios de 11 mm (2 soportes ranurados y 2 soportes transversales)
Fijación de la tapa	4 bisagras y tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10	Fijación de montaje	4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material	Acero inoxidable 1.4404 (316L)	Material de la junta	Silicona
Montaje de la placa de brida		Normas	DIN EN 62208 - Carcasa vacía estándar, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Nota: Tipo de protección	Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10 Si se utiliza con intervalos de temperatura superiores a 105 °C, la protección IP queda limitada a IP 66.	Número de tornillos de cierre	4
Par de apriete para tornillos de la tapa	2,5 Nm	Placa de fijación	Sí
Placas de bridas	inferior, arriba, izquierda, derecha	Posición espárrago de tierra	Lado de la caja C
Resistente a los golpes	7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J	Superficie	pulido electrolítico
Tapa	Sí	Temperatura de servicio, max.	135 °C
Temperatura de servicio, min.	-60 °C	Tipo de protección	IP66, IP67
Tipo de protección (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	calibre de llave	10 mm
Ángulo de apertura de la tapa	130 °		

## Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x31	WDU 35 / ZDU 35	1x9
WDU 4 / ZDU 4	1x26	WDU 6 / ZDU 6	1x19

## Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x31	WDU 35 / ZDU 35	1x9
WDU 4 / ZDU 4	1x26	WDU 6 / ZDU 6	1x19

## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Números de certificación de cajas

Condiciones de aprobación	ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus	N.º de certificación de carcasa vacía (ECAS)	<b>21-09-25241/ E21-09-053807</b>
N.º de certificado (cULus)	E243298	Núm. de certificación (ATEX)	PTB11ATEX2019
Núm. de certificación (CCOE)	P461058_1	Núm. de certificación (IECEX)	IECEXPTB11.0071
Núm. de certificación (INMETRO)	IEX13.0006U	Núm. de certificación UL 508A	E223801
Núm. de certificación UL Haz.Loc.	E223792	Núm. de certificación UL Ord.Loc.	E243298
Núm. de certificación caja electrónica (NEPSI)	2020322303003289	Núm. de certificación caja terminal (AEx)	E223792
Núm. de certificación caja terminal (ATEX)	IBExU14ATEX1050	Núm. de certificación caja terminal (IE-CEX)	IECEXIBE14.0013
Núm. de certificación caja terminal (INMETRO)	LMP 21.0017	Núm. de certificación caja terminal (KOSHA)	16-AV4BO-0245X
Núm. de certificación caja terminal UL	E223792	Núm. de certificación de caja vacía (ATEX)	IBExU14ATEX1028 U
Núm. de certificación de caja vacía (IE-CEX)	IECEX IBE 14.0004U	Núm. de certificación de caja vacía (INMETRO)	LMP 21.0016U
Núm. de certificación de conformidad (AoC)	DE PS261X 160309 001ISS03	Núm. de certificado (DNV)	TAE000013S
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)	DE PS261X 160412 001ISS02		

## Prensaestopas

M12	25	M16	16
M20	11	M25	9
M32	4	M40	4
M50	2	M63	1
M75	1		

## Prensaestopas a la derecha

M12	25	M16	16
M20	11	M25	9
M32	4	M40	4
M50	2	M63	1
M75	1		

## Prensaestopas arriba y abajo

M12	33	M16	22
M20	14	M25	12
M32	6	M40	5
M50	2	M63	2
M75	1		

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-02
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E243298

**KTB MH 262620 S4E4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Datos técnicos****Descargas**

Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a> <a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a> <a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a> <a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a> <a href="#">IBEXU14ATEX1050</a> <a href="#">IECEXIBE14.0004U</a> <a href="#">IECEXIBE14.0013</a> <a href="#">TAE000013S</a> <a href="#">GYJ14.1310X</a> <a href="#">IECEXPTB11.0071</a> <a href="#">PTB11ATEX2019</a> <a href="#">16-AV4BO-245X</a> <a href="#">P4610581_1</a> <a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a> <a href="#">LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS</a> <a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB</a> <a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Pliego de condiciones	<a href="#">Klippon TB MH 262620 S4E4_1194690000_DE</a> <a href="#">Klippon TB MH 262620 S4E4_1194690000_EN</a> <a href="#">Klippon TB MH 262620 S4E4_1194690000_NL</a>
Documentación del usuario	<a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	<a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a> <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a> <a href="#">MB PROCESS EN</a> <a href="#">FL WIND 2012 EN</a> <a href="#">FL APPL PROCESS EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a> <a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a> <a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a> <a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>


**KTB MH 262620 S4E4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

## Dibujo acotado



## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Placas de acero inoxidable: 6 mm

**Integrar, ampliar y personalizar:****El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

**Placas de bridas**

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

## Datos generales para pedido

Tipo	KTB GP 262620 AB S4 6MM	Versión
Código	<a href="#">1256320000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 250 mm,
GTIN (EAN)	4050118093735	Anchura: 167 mm, Profundidad: 6 mm, Placas de bridas: arriba,
Cantidad	1 Pieza	inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata
Tipo	KTB GP 262620 CD S4 6MM	Versión
Código	<a href="#">1256330000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 204 mm,
GTIN (EAN)	4050118093742	Anchura: 167 mm, Profundidad: 6 mm, Placas de bridas: izquierda,
Cantidad	1 Pieza	derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata

## Soporte de etiqueta de tipo

**Integrar, ampliar y personalizar:****El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

**Soporte de la placa de características**

Para colocar de forma visible las placas de características necesarias y otras adicionales se dispone de soportes en diferentes variantes.

## Datos generales para pedido

Tipo	TPSDHA KTB 130X50 S2 R	Versión
Código	<a href="#">1283450000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características,
GTIN (EAN)	4050118073621	remachado, Altura: 50 mm, Anchura: 171 mm, Profundidad: 16.5
Cantidad	1 Pieza	mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Tipo	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R	Versión
Código	<a href="#">1279320000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características,
GTIN (EAN)	4050118070101	remachado, Altura: 70 mm, Anchura: 70 mm, Profundidad: 20 mm,
Cantidad	1 Pieza	Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata
Tipo	TPSDHA KTB 100X25 S2 2R	Versión
Código	<a href="#">1257640000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Soporte de la placa de características,
GTIN (EAN)	4050118070354	remachado, Altura: 25 mm, Anchura: 141 mm, Profundidad: 16.5
Cantidad	1 Pieza	mm, Material: Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata



## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Placas de montaje



Placas de montaje con y sin patrón de taladrado, para la instalación longitudinal y transversal de carriles de montaje DIN o componentes directamente en la placa de montaje.

## Datos generales para pedido

Tipo	GFSC M5X10 TX20 SET	Versión
Código	<a href="#">1274150000</a>	Klippon EB (Essential Box), Tornillo de sujeción, Altura: 13.3 mm,
GTIN (EAN)	4050118063820	Anchura: 8.5 mm, Profundidad: 8.5 mm, Material: Acero, cincado,
Cantidad	1 Pieza	chapado en zinc galvanizado y pasivado, plata

## Soporte para documentos

**Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación**

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

**Soportes para documentos**

Soportes para documentos para almacenar correctamente los documentos en la caja.

## Datos generales para pedido

Tipo	DOHA KTB A6 S2 R	Versión
Código	<a href="#">1252780000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Soporte para documentos, remachado,
GTIN (EAN)	4050118045512	Altura: 110 mm, Anchura: 130 mm, Profundidad: 20 mm, Material:
Cantidad	1 Pieza	Acero inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata

## KTB MH 262620 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Profundidad 15 mm



## Datos generales para pedido

Tipo	TS35X15 ST KTB2626 VER	Versión
Código	<a href="#">8000073110</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 205 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4064675340607	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	TS35X15 ST KTB3526 HOR	Versión
Código	<a href="#">8000073113</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 15, Anchura: 199 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4064675340669	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Cantidad	20 Pieza	

## Gland plates without earthing studs



**Integrar, ampliar y personalizar:**  
**El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

**Placas de bridas**

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

## Datos generales para pedido

Tipo	KTB GP 262620 AB S4	Versión
Código	<a href="#">1280930000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 250 mm,
GTIN (EAN)	4050118071580	Anchura: 167 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: arriba,
Cantidad	1 Pieza	inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata
Tipo	KTB GP 262620 CD S4	Versión
Código	<a href="#">1280940000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 204 mm,
GTIN (EAN)	4050118071764	Anchura: 167 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: izquierda,
Cantidad	1 Pieza	derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata

## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Material para el montaje

**Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación**

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

**Juegos de material de sujeción**

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El **juego de sujeción para etiquetas SD** se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El **juego de sujeción universal TPSD** ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

## Datos generales para pedido

Tipo	SD FIXING SET	Versión
Código	<a href="#">1285200000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Juego de soportes de sujeción de placa
GTIN (EAN)	4050118075472	de identificación, Altura: 12 mm, Anchura: 12 mm, Profundidad: 16.4
Cantidad	1 Pieza	mm, Material: Acero inoxidable, no probado, plata
Tipo	FKSC M6X8 D9/SW3	Versión
Código	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Tornillo de sujeción, Material: Acero
GTIN (EAN)	4008190058258	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	TPSD FIXING SET KTB	Versión
Código	<a href="#">1252190000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Juego de sujeciones para placa, Material:
GTIN (EAN)	4050118043969	Acero inoxidable, no probado, plata
Cantidad	1 Pieza	

## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Tira de conexión a tierra

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite la adaptación sencilla según los requisitos específicos de cada aplicación. A continuación se detallan las opciones que están disponibles:

- Elementos de cierre
- Soportes para documentos
- Espárrago de tierra
- Placas de bridas
- Material de instalación
- Placas de montaje
- Cubiertas contra la lluvia
- Separador
- Guías de montaje
- Soporte de etiqueta de tipo

## Datos generales para pedido

Tipo	PECD WIRE 6/200/D6 SET	Versión
Código	<a href="#">2475490000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Tira de conexión a tierra, Atornillado,
GTIN (EAN)	4050118487206	Material: Acero, Verde/amarillo
Cantidad	1 Pieza	

## Espárrago de tierra



## Integrar, ampliar y personalizar:

**El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

**Espárragos de tierra**

Espárragos de tierra para sustituir como módulo completo, en las dos variantes latón y acero inoxidable.

## Datos generales para pedido

Tipo	PEBZ M10 KTB BR SET	Versión
Código	<a href="#">1192680000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Espárrago de tierra, otros, Altura: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974641	Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material: Latón, no probado,
Cantidad	1 Pieza	plata
Tipo	PEBZ M10 KTB S4 SET	Versión
Código	<a href="#">1192690000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Espárrago de tierra, otros, Altura: 21 mm,
GTIN (EAN)	4032248974658	Anchura: 21 mm, Profundidad: 48.7 mm, Material: Acero inoxidable
Cantidad	1 Pieza	1.4404, no probado, plata

## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## 260 x 260mm

**Integrar, ampliar y personalizar:****El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

**Placas de montaje**

Placas de montaje con y sin plantilla de taladros, para la fijación longitudinal y transversal de carriles o componentes directamente en la placa de montaje.

**Datos generales para pedido**

Tipo	KTB MOPL 2626 MSZN H	Versión
Código	<a href="#">2022060000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura:
GTIN (EAN)	4050118403503	205 mm, Anchura: 199 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa
Cantidad	1 Pieza	de acero, cincado, plata
Tipo	KTB MOPL 2626 MSZN	Versión
Código	<a href="#">1193950000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 205 mm,
GTIN (EAN)	4050118028119	Anchura: 199 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Chapa de acero,
Cantidad	1 Pieza	cincado, plata
Tipo	KTB MOPL 2626 S2N	Versión
Código	<a href="#">1193820000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, Altura: 205 mm,
GTIN (EAN)	4050118028423	Anchura: 199 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Acero inoxidable
Cantidad	1 Pieza	1.4301 (304), no probado, plata
Tipo	KTB MOPL 2626 S2N H	Versión
Código	<a href="#">1257660000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de montaje, prepunzonado, Altura:
GTIN (EAN)	4050118049084	205 mm, Anchura: 199 mm, Profundidad: 1.5 mm, Material: Acero
Cantidad	1 Pieza	inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata

**Gland plates with earthing studs****Integrar, ampliar y personalizar:****El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

**Placas de bridas**

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

**Datos generales para pedido**

Tipo	KTB GP 262620 CD S4 PE	Versión
Código	<a href="#">2023110000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 204 mm,
GTIN (EAN)	4050118403572	Anchura: 167 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: izquierda,
Cantidad	1 Pieza	derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata

## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	KTB GP 262620 AB S4 PE	Versión
Código	<a href="#">2023100000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 250 mm,
GTIN (EAN)	4050118403350	Anchura: 167 mm, Profundidad: 3 mm, Placas de bridas: arriba,
Cantidad	1 Pieza	inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata

## Profundidad 7,5 mm



## Datos generales para pedido

Tipo	TS35X7.5 ST KTB3526 HOR	Versión
Código	<a href="#">8000006721</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 199 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4050118652895	cincado, cromado
Cantidad	20 Pieza	

Tipo	TS35X7.5 ST KTB2626 VER	Versión
Código	<a href="#">8000006709</a>	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, Anchura: 205 mm, sin coliso, Acero,
GTIN (EAN)	4050118652826	chapado en zinc galvanizado y pasivado
Cantidad	20 Pieza	

## Acero inoxidable 1.4301



## Integrar, ampliar y personalizar:

**El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

**Capotas para lluvia**

La capota para lluvia ofrece una protección adicional perfecta para la caja cuando esta se instala en determinadas zonas climáticas como, por ej., lugares expuestos a fuertes lluvias o a una alta radiación solar.

## Datos generales para pedido

Tipo	KTB RNHD 262620 R	Versión
Código	<a href="#">1281380000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm,
GTIN (EAN)	4050118072174	Anchura: 265 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero
Cantidad	1 Pieza	inoxidable 1.4301, pulido de espejo, plata

## KTB MH 262620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Acero inoxidable 1.4404 (316L)

**Integrar, ampliar y personalizar:****El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación**

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

**Capotas para lluvia**

La capota para lluvia ofrece una protección adicional perfecta para la caja cuando esta se instala en determinadas zonas climáticas como, por ej., lugares expuestos a fuertes lluvias o a una alta radiación solar.

## Datos generales para pedido

Tipo	KTB RNHD 262620 S4E R	Versión
Código	<a href="#">1314110000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Capota para lluvia, Altura: 55.9 mm,
GTIN (EAN)	4050118117356	Anchura: 265 mm, Profundidad: 211.2 mm, Material: Acero
Cantidad	1 Pieza	inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata