

## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Корпуса семейства Klippon® TB обеспечивают превосходные рабочие характеристики, даже в самых тяжелых промышленных условиях. Кроме того, они соответствуют более жестким требованиям потенциально взрывоопасных атмосфер, встречающихся, в особенности, в перерабатывающей и энергетической промышленности. Корпуса новой серии Klippon® TB МН предлагают дальнейшие усовершенствования продуктовой линейки, уже успевшей занять лидирующее положение на рынке.

Корпуса серии Klippon® TB МН обладают следующими преимуществами:

- Предлагаются в 15 размерах и с 3 стандартными значениями глубины
- Оснащены панелями муфт кабельного ввода (до 4 шт.)
- Уплотнение имеет защиту от сжатия
- Полностью съемное ушко для навесного замка
- Фиксация крышки за пределами герметичной зоны
- Улучшенные температурные характеристики
- Класс защиты IP66/IP67
- Полностью съемная крышка без использования инструмента
- Штырь заземления в крышке и основании корпуса
- Приваренная монтажная опора
- Международные сертификаты

## Основные данные для заказа

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Klippon TB МН (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 306 mm, Ширина: 306 mm, Глубина: 150 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |
| Номер для заказа | <a href="#">1194740000</a>  |
| Тип              | КТВ МН 303015 S4E4  |
| GTIN (EAN)       | 4032248977444   |
| Кол.             | 1 Шт.   |

## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                         |         |                         |             |
|-------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| Глубина                 | 150 мм  | Глубина (дюймов)        | 5,905 inch  |
| Высота                  | 306 мм  | Высота (в дюймах)       | 12,047 inch |
| Ширина                  | 306 мм  | Ширина (в дюймах)       | 12,047 inch |
| Размеры крепежа, высота | 203 мм  | Размеры крепежа, ширина | 362 мм      |
| Масса нетто             | 7 660 g |                         |             |

## Температуры

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Рабочая температура | Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация) | Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66. |
| -60 °C...135 °C     |   |  |

## Заземление корпуса

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке. |
|-----------------------|---|

## Кабельные вводы, левосторонние

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 9  | M25 | 4  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Кабельный ввод справа

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 9  | M25 | 4  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Монтаж вертикальный

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x17 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x41 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x34 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x25 |

## Монтаж горизонтальный

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x20 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x40 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x12 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x33 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x25 |

## КТВ МН 303015 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Номер сертификата корпуса

|   |  |  |                                       |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) | DE PS261X 160412 001ISS02  | Номер сертификата (CCOE)                                 | P461058_1                             |
| Номер сертификата (INMETRO)                                     | IEX17.0021   | Номер сертификата UL 508A                                | E223801                               |
| Номер сертификата UL для обычных зон                            | E243298  | Номер сертификата UL для опасных зон                     | E223792                               |
| Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)                        | IBExU14ATEX1028 U  | Номер сертификата пустого корпуса (ECAS)                 | <b>21-09-25241/<br/>E21-09-053807</b> |
| Номер сертификата пустого корпуса (IECEX)                       | IECEX IBE 14.0004U   | Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)              | LMP 21.0016U                          |
| Номер сертификата соединительной коробки (AEx)                  | E223792  | Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)          | IBExU14ATEX1050                       |
| Номер сертификата соединительной коробки (IECEX)                | IECEX IBE 14.0013  | Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)       | LMP 21.0017                           |
| Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA)                | 16-AV4BO-0245X   | Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI)         | 2020322303003289                      |
| Номер сертификата соединительной коробки (UL)                   | E223792  | Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) | DE PS261X 160309 001ISS03             |
| Сертификат № (ATEX)   | PTB11ATEX2019  | Сертификат № (DNV)                                       | TAE000013S                            |
| Сертификат № (IECEX)  | IECEXPTB11.0071  | Сертификат № (cULus)                                     | E243298                               |
| Условия утверждения   | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |  |                                       |

## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Общие данные

|                                      |   |                                  |  |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Вид защиты                           | IP66, IP67  | Габаритные размеры               | 328 x 387 x 165  |
| Класс защиты (UL)                    | Тип 3, Тип 4X, Тип 12   | Количество крепежных болтов      | 4  |
| Крепление корпуса                    | 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)  | Макс нагрузка                    | 37 кг  |
| Материал                             | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)  | Момент затяжки для винтов крышки | 2,5 Nm   |
| Монтаж фланцевой пластины            | Винты M6 с шестигранной головкой SW10   | Монтажное крепление              | 4,6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6                                   |
| Нормы                                | DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Отверстие для доступа, высота    | 253 мм   |
| Отверстие для доступа, ширина        | 247 мм  | Поверхность                      | электрополировка   |
| Позиция с заземлением                |   | Прикрепление крышки              | 4 шарнирных механизма и шестигранный болт с резьбой M6 и размером под ключ SW10      |
| Применение                           | Корпус, сторона C<br>Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри     | Примечание: степень защиты       | В случае использования при температурах выше 105 °C защита ограничена классом IP 66. |
| Рабочая температура, макс.           | 135 °C  | Рабочая температура, мин.        | -60 °C   |
| Размер коробки                       | 460x500x240   | Размер под ключ                  | 10 мм  |
| Толщина материала - корпус           | 1,5 мм  | Толщина материала - крышка       | 1,5 мм   |
| Толщина материала - розеточная часть | 3 мм  | Угловая крыка                    | 130 °  |
| Ударопрочность                       | 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение   | Уплотняющий материал             | Силикон  |
| Фланцевая пластина                   | Да  | Фланцевые пластины               | снизу, сверху, слева, справа   |

## Резьбовое соединение сверху / внизу

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 24 | M16 | 13 |
| M20 | 11 | M25 | 5  |
| M32 | 4  | M40 | 3  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cULus)  | E243298         |

**КТВ МН 303015 S4E4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

|  |   |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">GYJ14.1310X</a><br><a href="#">IECEXPTB11.0071</a><br><a href="#">PTB11ATEX2019</a><br><a href="#">16-AV4BO-245X</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a><br><a href="#">LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS</a><br><a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB</a><br><a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a> |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Тендерные спецификации                           | <a href="#">Klippon TB MH 303015 S4E4_1194740000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB MH 303015 S4E4_1194740000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB MH 303015 S4E4_1194740000_NL</a>   |
| Пользовательская документация                    | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Брошюры  | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>   |


**KTB MH 303015 S4E4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Нержавеющая сталь 1.4301



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Дождевые кожухи**

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

## Основные данные для заказа

|                  |                   |   |
|------------------|-------------------|---|
| Тип              | КТВ RNHD 303015 R | Исполнение  |
| Номер для заказа | 491390000         | Klippon TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота:          |
| GTIN (EAN)       | 4050118072068     | 53.4 mm, Ширина: 311 mm, Глубина: 160.5 mm, Материал:                 |
| Кол.             | 1 шт.             | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |

## Держатель этикеток типа



**Интеграция, расширение и индивидуализация:  
подходящее дополнение для любого случая  
применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Держатель шильдика**

Для наглядной установки необходимых и дополнительных шильдиков доступны держатели шильдиком в различных исполнениях.

## Основные данные для заказа

|                  |                         |   |
|------------------|-------------------------|---|
| Тип              | TPSDHA КТВ 70X70M3 S2 R | Исполнение  |
| Номер для заказа | 493320000               | Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                          |
| GTIN (EAN)       | 4050118070101           | Заклепочное, Высота: 70 mm, Ширина: 70 mm, Глубина: 20 mm,                      |
| Кол.             | 1 шт.                   | Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |

|                  |                         |   |
|------------------|-------------------------|---|
| Тип              | TPSDHA КТВ 100X25 S2 2R | Исполнение  |
| Номер для заказа | 4957640000              | Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,                          |
| GTIN (EAN)       | 4050118070354           | Заклепочное, Высота: 25 mm, Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5 mm,                   |
| Кол.             | 1 шт.                   | Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |



## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                               |   |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип              | TPSDHA КТВ 130X50 S2 R        | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118073621</a> | Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика,    |
| GTIN (EAN)       | 4050118073621                 | Заклепочное, Высота: 50 mm, Ширина: 171 mm, Глубина: 16.5 |
| Кол.             | 1 Шт.                         | mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до      |
|                  |                               | зеркального блеска, серебряный                            |

## Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | GFSC M5X10 TX20 SET           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118063820</a> | Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 |
| GTIN (EAN)       | 4050118063820                 | mm, Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Материал: Сталь,    |
| Кол.             | 1 Шт.                         | оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и      |
|                  |                               | пассивированный, серебряный                              |

## Глубина: 7,5 мм



## Основные данные для заказа

|                  |                               |   |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип              | TS35X7.5 ST КТВ3030 HOR       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118652901</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 245 mm, без  |
| GTIN (EAN)       | 4050118652901                 | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол.             | 20 Шт.                        |   |
| Тип              | TS35X7.5 ST КТВ3030 VER       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118652833</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 251 mm, без  |
| GTIN (EAN)       | 4050118652833                 | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол.             | 20 Шт.                        |   |

## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klipron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Дождевые кожухи**

Дождевой кожух обеспечивает идеальную дополнительную защиту корпуса на случай, если последний устанавливается в особых климатических условиях, например, при повышенном уровне осадков или повышенном солнечном излучении.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | КТВ RNHD 303015 S4E R         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118117462</a> | Klipron TB (Terminal Box), Защитный колпак от дождя, Высота:   |
| GTIN (EAN)       | 4050118117462                 | 53.4 mm, Ширина: 311 mm, Глубина: 160.5 mm, Материал:          |
| Кол.             | 1 шт.                         | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |

## Gland plates with earthing studs

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klipron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                               |   |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип              | КТВ GP 303015 AB S4 PE        | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118403718</a> | Klipron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 300 mm,              |
| GTIN (EAN)       | 4050118403718                 | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: сверху,              |
| Кол.             | 1 шт.                         | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

|                  |                               |  |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип              | КТВ GP 303015 CD S4 PE        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4050118403732</a> | Klipron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 254 mm,               |
| GTIN (EAN)       | 4050118403732                 | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева,                |
| Кол.             | 1 шт.                         | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Болт заземления

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Болт заземления**

Болт заземления для замены в качестве комплектного компонента, в двух вариантах – из латуни и нержавеющей стали.

## Основные данные для заказа

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Тип              | PEBZ M10 KTB BR SET | Исполнение   |
| Номер для заказа | 42680000            | Klirron TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN)       | 4032248974641       | мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм, Материал: Латунь,         |
| Кол.             | 1 Шт.               | необработанный, серебряный                                     |
| Тип              | PEBZ M10 KTB S4 SET | Исполнение   |
| Номер для заказа | 42690000            | Klirron TB (Terminal Box), Болт заземления, прочее, Высота: 21 |
| GTIN (EAN)       | 4032248974658       | мм, Ширина: 21 мм, Глубина: 48.7 мм, Материал: Нержавеющая     |
| Кол.             | 1 Шт.               | сталь 1.4404, необработанный, серебряный                       |

## Пластины вводов, изготовленные из нержавеющей стали – 6 мм

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                         |  |
|------------------|-------------------------|--|
| Тип              | КТВ GP 303015 CD S4 6MM | Исполнение   |
| Номер для заказа | 426350000               | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 254 мм,               |
| GTIN (EAN)       | 4050118093766           | Ширина: 117 мм, Глубина: 6 мм, Фланцевые пластины: слева,                |
| Кол.             | 1 Шт.                   | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |
| Тип              | КТВ GP 303015 AB S4 6MM | Исполнение   |
| Номер для заказа | 426340000               | Klirron TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 300 мм,               |
| GTIN (EAN)       | 4050118093759           | Ширина: 117 мм, Глубина: 6 мм, Фланцевые пластины: сверху,               |
| Кол.             | 1 Шт.                   | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный  |

## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Глубина: 15 мм



## Основные данные для заказа

|                  |                            |   |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип              | TS35X15 ST КТВ3030 HOR     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6000073111</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 245 mm, без |
| GTIN (EAN)       | 4064675340614              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                             |
| Тип              | TS35X15 ST КТВ3030 VER     | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">6000073112</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 15, Ширина: 251 mm, без |
| GTIN (EAN)       | 4064675340645              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым |
| Кол.             | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                             |

## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Монтажный материал



### Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

#### Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

**Набор для крепления меток SD** требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки.

**Универсальный крепежный набор TPSD** разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | SD FIXING SET               | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">405200000</a>   | Klirron TB (Terminal Box), Набор для крепления                                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118075472               | идентификационной таблички, Высота: 12 mm, Ширина:                               |
| Кол.             | 1 шт.                       | 12 mm, Глубина: 16.4 mm, Материал: Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный |
| Тип              | TPSD FIXING SET KTB         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4052190000</a>  | Klirron TB (Terminal Box), Набор крепежных деталей для типовой                   |
| GTIN (EAN)       | 4050118043969               | пластины, Материал: Нержавеющая сталь, необработанный, серебряный                |
| Кол.             | 1 шт.                       |  |
| Тип              | FKSC M6X8 D9/SW3            | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40082600000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Крепежный винт, Материал: Сталь                       |
| GTIN (EAN)       | 4008190058258               |  |
| Кол.             | 50 шт.                      |  |

## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Заземляющая лента

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klirron® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой области применения.

Предлагаются следующие варианты:

- Уплотнительные элементы
- Держатель документа
- Шпилька заземления
- Фланцевые пластины
- Монтажный материал
- Монтажные пластины
- Защитные козырьки от дождя
- Распорка
- Клеммные рейки
- Держатель этикеток типа

## Основные данные для заказа

|                  |                              |   |
|------------------|------------------------------|---|
| Тип              | PECD WIRE 6/200/D6 SET       | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">405015490000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Заземляющая лента, Винтовое, |
| GTIN (EAN)       | 4050118487206                | Материал: Сталь, зеленый/желтый                         |
| Кол.             | 1 Шт.                        |   |

## 306 x 306mm

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klirron® ТВ позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Монтажные пластины**

Монтажные пластины с или без схемы расположения отверстий, для продольного и поперечного крепления монтажных реек или компонентов непосредственно на монтажной пластине.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | КТВ МОПЛ 3030 MSZN Н        | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40502190000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми              |
| GTIN (EAN)       | 4050118403466               | отверстиями, Высота: 251 mm, Ширина: 245 mm, Глубина: 1.5 mm,        |
| Кол.             | 1 Шт.                       | Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный                   |
| Тип              | КТВ МОПЛ 3030 S2N Н         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40507670000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми              |
| GTIN (EAN)       | 4050118049312               | отверстиями, Высота: 251 mm, Ширина: 245 mm, Глубина: 1.5 mm,        |
| Кол.             | 1 Шт.                       | Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный |
| Тип              | КТВ МОПЛ 3030 S2N           | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">40503830000</a> | Klirron TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 251 mm,         |
| GTIN (EAN)       | 4050118028430               | Ширина: 245 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Нержавеющая               |
| Кол.             | 1 Шт.                       | сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный                       |

Дата создания 3 мая 2024 г. 4:18:20 CEST

## КТВ МН 303015 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | КТВ MOPL 3030 MSZN          | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">42803960000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 251 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4050118028560               | Ширина: 245 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая,   |
| Кол.             | 1 Шт.                       | оцинкованный, серебряный                                     |

## Gland plates without earthing studs

**Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения**

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

**Фланцы**

Фланцы двух вариантов толщины для простой замены предварительно укомплектованных фланцев на месте.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | КТВ GP 303015 AB S4         | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">42809950000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 300 mm,              |
| GTIN (EAN)       | 4050118071801               | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: сверху,              |
| Кол.             | 1 Шт.                       | снизу, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

|                  |                             |  |
|------------------|-----------------------------|--|
| Тип              | КТВ GP 303015 CD S4         | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">42809600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Фланец, прямой, Высота: 254 mm,               |
| GTIN (EAN)       | 4050118071542               | Ширина: 117 mm, Глубина: 3 mm, Фланцевые пластины: слева,                |
| Кол.             | 1 Шт.                       | справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404, электрополировка, серебряный |

## Держатель документа

**Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе**

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

**Держатели документов**

Держатели документов для правильного хранения документации в корпусе

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | DOHA КТВ A6 S2 R            | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">42802780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Держатель документа, Заклепочное,          |
| GTIN (EAN)       | 4050118045512               | Высота: 110 mm, Ширина: 130 mm, Глубина: 20 mm, Материал:             |
| Кол.             | 1 Шт.                       | Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный |