

## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyeket különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparokban fordulnak elő. A Klippon® TB MH házak további előnyöket kínálnak egy olyan termékválasztékhoz, amely már most is eredményes piacvezető.

A Klippon® TB MH házválaszték a következő előnyöket nyújtja:

- 15 méretben és 3 standard mélységgel kapható
- Akár 4 tömszelencelemezrel is ellátható
- Összenyomással szemben védett tömszelence
- Teljesen eltávolítható lakat fül
- Fedélzár a tömített zónán kívül
- Tökéletesített hőmérsékleti tulajdonságok
- IP66/IP67 szintű védetség
- Teljesen eltávolítható fedél – szerszám nélkül
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Hegesztett rögzítőlábak
- Nemzetközi tanúsítványok

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 350 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 200 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, bal, jobb, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">1194890000</a>  |
| Típus          | KTB MH 352620 S4E4  |
| GTIN (EAN)     | 4032248977697   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|                            |          |                             |             |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| Mélység                    | 200 mm   | Mélység (coll)              | 7,874 inch  |
| Magasság                   | 350 mm   | Magasság (coll)             | 13,78 inch  |
| Szélesség                  | 260 mm   | Szélesség (coll)            | 10,236 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 250 mm   | Rögzítési méret - szélesség | 316 mm      |
| Nettó tömeg                | 10 100 g |                             |             |

## Hőmérsékletek

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Üzemi hőmérséklet | Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz) | 105 °C hőmérséklet felett az IP-védelem IP66-re korlátozódik. |
| -60 °C...135 °C   |  |   |

## Ház földelés

|                      |   |                         |   |
|----------------------|---|-------------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. | Földelés, ház, burkolat | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
| Földelés, ház, külső | Átmenő M10 földelőcsap a ház alsórészben  |                         |   |

## Tanúsítványszámok - tokozat

|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
| Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC)       | DE PS261X 160309 001ISS03  | Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD)   | DE PS261X 160412 001ISS02 |
| Tanúsítvány sz. (DNV)                       | TAE000013S   | Tanúsítvány száma (ATEX)                    | PTB11ATEX2019             |
| Tanúsítvány száma (CCOE)                    | P461058_1  | Tanúsítvány száma (IECEX)                   | IECEXPTB11.0071           |
| Tanúsítvány száma (INMETRO)                 | IEX13.0006U  | Tanúsítvány száma (cULus)                   | E243298                   |
| Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)         | IBExU14ATEX1028 U  | Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO)      | LMP 21.0016U              |
| Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx)      | E223792  | Tanúsítvány száma üres ház (IECEX)          | IECEX IBE 14.0004U        |
| Tanúsítvány száma - üres ház (ECAS)         | <b>21-09-25241/</b><br><b>E21-09-053807</b>  | Tanúsítvány száma, UL 508A                  | E223801                   |
| Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc.              | E223792  | Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc.              | E243298                   |
| Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz       | E223792  | Tanúsítvány száma, elektronikadoboz (NEPSI) | 2020322303003289          |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)    | IBExU14ATEX1050  | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)   | IECEXIBE14.0013           |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0017  | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA)   | 16-AV4BO-0245X            |
| Tanúsító intézet                            | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |   |                           |

## Tömszelencék, bal

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 26 |
| M20 | 17 | M25 | 14 |
| M32 | 7  | M40 | 6  |
| M50 | 3  | M63 | 2  |
| M75 | 2  |     |    |

## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tömszelencék, felső/alsó

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 33 | M16 | 22 |
| M20 | 14 | M25 | 12 |
| M32 | 6  | M40 | 5  |
| M50 | 2  | M63 | 2  |
| M75 | 1  |     |    |

## Tömszelencék, jobb

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 38 | M16 | 26 |
| M20 | 17 | M25 | 14 |
| M32 | 7  | M40 | 6  |
| M50 | 3  | M63 | 2  |
| M75 | 2  |     |    |

## függőleges összeállítás

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x25 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x20 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x49 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x15 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x41 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x31 |

## vízszintes összeállítás

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x15 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x12 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x31 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x9  |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x26 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x19 |

## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános információ

|                                |  |                          |   |
|--------------------------------|--|--------------------------|---|
| AF mérete                      | 10 mm  | Aljzatperem              | Igen  |
| Anyag                          | Nemesacél 1.4404 (316 L)   | Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm  |
| Doboz mérete                   | 450x510x290  | Fedél                    | Igen  |
| Fedél kiegészítő               | 4 zsanér és M6 hatlapú hornyos csavarok, SW10  | Fedél nyílásszöge        | 130 °   |
| Fedélcsavarok nyomatéka        | 2,5 Nm   | Fedélcsavarok száma      | 4   |
| Felhasználási területek        | Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Olaj- és gázipar, Vegyipar, Tengeri, Szárazföldi  | Felületi minőség         | Elektropolírozott                             |
| Flange plate mounting          | M6 hatlapfejű csavarok 10 SW   | Ház anyagvastagsága      | 1,5 mm  |
| Ház kiegészítő                 | 4 ráhegesztett rögzítő láb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb)  | Integrált rögzítést      | 4, 6 vagy 9 db M6 tőcsavar belső (anya) menet |
| Külső méretek                  | 372 x 341 x 215  | Max. teherbírás          | 36 kg   |
| Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva IP-védelem IP 66-ra korlátozódik.   | PE-csavarok pozíciója    | Ház, C oldal                                  |
| Peremes aljzat anyagvastagsága | 3 mm   | Protection class (UL)    | Type 3, Type 4X, Type 12                      |
| Szabványok                     | DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Szerelőnyílás: magasság  | 297 mm  |
| Szerelőnyílás: szélesség       | 201 mm   | Tömszelence lemezek      | Alsó, felső, bal, jobb                        |
| Tömítés anyaga                 | Szilikon   | Védelmi osztály          | IP66, IP67                                    |
| Ütésállóság                    | 7 J ATEX verzió, 10 J standard változat  | Üzemi hőmérséklet, max.  | 135 °C  |
| Üzemi hőmérséklet, min.        | -60 °C   |                          |   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E243298     |

**KTB MH 352620 S4E4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">GYJ14.1310X</a><br><a href="#">IECEXPTB11.0071</a><br><a href="#">PTB11ATEX2019</a><br><a href="#">16-AV4BO-245X</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a><br><a href="#">LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS</a><br><a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB</a><br><a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Tender specification                        | <a href="#">Klippon TB MH 352620 S4E4_1194890000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB MH 352620 S4E4_1194890000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB MH 352620 S4E4_1194890000_NL</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Kiadványok                                  | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>   |


**KTB MH 352620 S4E4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

## Méretezajz



## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Típuscímke-tartó



**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Adattábla tartók**

Sokféle kialakítású címketartó áll rendelkezésre az igény szerinti feltűnő kijelzéshez és a szükséglet szerinti további adattáblákhoz.

## Általános rendelési adatok

|                |                         |   |
|----------------|-------------------------|---|
| Típus          | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Verzió  |
| Rendelési szám | 1279320000              | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118070101           | 70 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301            |
| Qty.           | 1 Stück                 | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |
| Típus          | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Verzió  |
| Rendelési szám | 1257640000              | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118070354           | 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301         |
| Qty.           | 1 Stück                 | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |
| Típus          | TPSDHA KTB 130X50 S2 R  | Verzió  |
| Rendelési szám | 1283450000              | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118073621           | 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301         |
| Qty.           | 1 Stück                 | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |

## Rozsdamentes acél 1.4404 (316 L)



**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Esővédő burkolatok**

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                       |   |
|----------------|-----------------------|---|
| Típus          | KTB RNHD 352620 S4E R | Verzió  |
| Rendelési szám | 1314150000            | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 55.9 mm,  |
| GTIN (EAN)     | 4050118117516         | Szélesség: 265 mm, Mélység: 211.2 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 |
| Qty.           | 1 Stück               | (316 L), Elektropolírozott, ezüst                             |



## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rozsdamentes acél 1.4301



### Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

### Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB RNHD 352620 R          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1281420000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 55.9 |
| GTIN (EAN)     | 4050118072099              | mm, Szélesség: 265 mm, Mélység: 211.2 mm, Anyag: 1.4301  |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                |

## Szerelési anyag



### Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon<sup>®</sup> TB házcsalád komplett tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

### Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészlet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SD FIXING SET              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Azonosító tábla-rögzítőkészlet, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118075472              | 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Anyag: Nemesacél,         |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes, kezeletlen, ezüst                                      |
| Típus          | TPSD FIXING SET KTB        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Típus tábla-rögzítőkészlet, Anyag:        |
| GTIN (EAN)     | 4050118043969              | Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst                           |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | FKSC M6X8 D9/SW3           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél |
| GTIN (EAN)     | 4008190058258              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## 350 x 260mm

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Rögzítőlemezek**

Szerelőlapok, furatkiosztással vagy anélkül, DIN szerelősínek hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB MOPL 3526 S2N          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">193840000</a>  | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 295 mm,         |
| GTIN (EAN)     | 4050118028447              | Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301        |
| Qty.           | 1 Stück                    | (304), kezeletlen, ezüst   |
| Típus          | KTB MOPL 3526 MSZN         | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">193970000</a>  | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 295 mm,         |
| GTIN (EAN)     | 4050118028577              | Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, |
| Qty.           | 1 Stück                    | ezüst  |
| Típus          | KTB MOPL 3526 MSZN H       | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">022310000</a>  | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság:     |
| GTIN (EAN)     | 4050118403633              | 295 mm, Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél,      |
| Qty.           | 1 Stück                    | galvanizált, ezüst   |
| Típus          | KTB MOPL 3526 S2N H        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1257680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság:     |
| GTIN (EAN)     | 4050118049282              | 295 mm, Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag:                 |
| Qty.           | 1 Stück                    | Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst                          |

## Mélység 15 mm



## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | TS35X15 ST KTB3526 VER    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">000073114</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 295 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340676             | galvanizált önbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                  |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 10:40:43 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TS35X15 ST KTB3526 HOR     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000073113</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 199 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340669              | galvanizált önbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Anyag: Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118487206              | Zöld / sárga   |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Tömszelencelemek földelőcsapokkal



## Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

## Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | KTB GP 352620 CD S4 PE     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6023280000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 294 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal, |
| GTIN (EAN)     | 4050118403930              | jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |
| Típus          | KTB GP 352620 AB S4 PE     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6023230000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 250 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek:      |
| GTIN (EAN)     | 4050118403985              | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst  |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rozsdamentes acél tömszelencelemezek – 6 mm

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB GP 352620 AB S4 6MM    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1256410000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 250        |
| GTIN (EAN)     | 4050118093810              | mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek:             |
| Qty.           | 1 Stück                    | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |
| Típus          | KTB GP 352620 CD S4 6MM    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1256420000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 294        |
| GTIN (EAN)     | 4050118093827              | mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: bal,        |
| Qty.           | 1 Stück                    | jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst        |

## Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | GFSC M5X10 TX20 SET        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118063820              | Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott, |
| Qty.           | 1 Stück                    | galvanizált önbevonat, passzívált, ezüst                      |

## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tömszelencelemezek földelőcsapok nélkül



**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | KTB GP 352620 CD S4        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1281020000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 294 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal, jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst   |
| GTIN (EAN)     | 4050118071788              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |
| Típus          | KTB GP 352620 AB S4        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1281010000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 250 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118071795              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## Dokumentumtartók



**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon<sup>®</sup> TB házcsalád komplett tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Dokumentumtartók**

Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben történő helyes tárolásához

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DOHA KTB A6 S2 R           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: 110 mm, Szélesség: 130 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118045512              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## KTB MH 352620 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Mélység 7,5 mm



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB3526 VER    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6000006711</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 295 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118652840              | galvanizált, krómozott   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6000006721</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 199 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118652895              | galvanizált, krómozott   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## Földelő töcsavar

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Földelőcsavarok**

A földelőcsavarokat komplett alkatrészként lehet cserélni, két változatban – sárgarézből és rozsdamentes acélból.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4032248974658              | 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: 1.4404      |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, kezeletlen, ezüst                          |
| Típus          | PEBZ M10 KTB BR SET        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4032248974641              | 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: Sárgaréz,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | kezeletlen, ezüst   |