

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyek különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparágakban fordulnak elő. A Klippon® TB FS házak további előnyöket kínálnak egy olyan termékválasztékhoz, amely már most is eredményes piacvezető.

A Klippon® TB FS házválaszték a következő előnyöket nyújtja:

- 12 méretben és 3 standard mélységgel kapható
- Akár 4 tömszelencelemezzel is ellátható
- Összenyomással szemben védett tömszelence
- Fedélzár a tömített zónán kívül
- Tökéletesített hőmérsékleti tulajdonságok
- IP66/IP67 szintű védettség
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Hegesztett rögzítőlábak

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw),<br>Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 762 mm, Szélesség: 508 mm, Mélység: 200 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, bal, jobb, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">1196580000</a>   |
| Típus          | KTB FS 765020 S4E3   |
| GTIN (EAN)     | 4032248979516  |
| Qty.           | 1 Stück  |

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|                            |          |                             |            |
|----------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| Mélység                    | 200 mm   | Mélység (coll)              | 7,874 inch |
| Magasság                   | 762 mm   | Magasság (coll)             | 30 inch    |
| Szélesség                  | 508 mm   | Szélesség (coll)            | 20 inch    |
| Rögzítési méret - magasság | 508 mm   | Rögzítési méret - szélesség | 564 mm     |
| Nettó tömeg                | 19 080 g |                             |            |

## Hőmérsékletek

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Üzemi hőmérséklet | Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz) | 105 °C hőmérséklet felett az IP-védelem IP66-re korlátozódik. |
| -60 °C...135 °C   |  |   |

## Ház földelés

|                      |   |
|----------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben., Átmenő M10 földelőcsap a ház alsórészben |
|----------------------|---|

## Tanúsítványszámok - tokozat

|   |                           |   |  |
|---|---------------------------|---|--|
| Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC)       | DE PS261X 160309 001ISS03 | Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD)   | DE PS261X 160412 001ISS02  |
| Tanúsítvány sz. (DNV)                       | TAE000013S                | Tanúsítvány száma (ATEX)                    | KEMA10ATEX0046U  |
| Tanúsítvány száma (IECEX)                   | IECEXKEM10.0015U          | Tanúsítvány száma (INMETRO)                 | IEX17.0020U  |
| Tanúsítvány száma (cULus)                   | E256877                   | Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)         | IBExU14ATEX1028 U  |
| Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO)      | LMP 21.0016U              | Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx)      | E223792  |
| Tanúsítvány száma üres ház (IECEX)          | IECEX IBE 14.0004U        | Tanúsítvány száma - üres ház (ECAS)         | <b>21-09-25241/</b><br><b>E21-09-053807</b>  |
| Tanúsítvány száma, UL 508A                  | E223801                   | Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc.              | E223792  |
| Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc.              | E243298                   | Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz       | E223792  |
| Tanúsítvány száma, elektronikadoboz (NEPSI) | 2020322303003289          | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)    | IBExU14ATEX1050  |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)   | IECEXIBE14.0013           | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0017  |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA)   |                           | Tanúsító intézet                            | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
|   | 16-AV4BO-0245X            |   |  |

## Tömszelencék, bal

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 64 |
| M20 | 40 | M25 | 34 |
| M32 | 18 | M40 | 14 |
| M50 | 6  | M63 | 6  |
| M75 | 4  |     |    |

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tömszelencék, felső/alsó

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 70 | M16 | 48 |
| M20 | 32 | M25 | 26 |
| M32 | 14 | M40 | 12 |
| M50 | 5  | M63 | 4  |
| M75 | 3  |     |    |

## Tömszelencék, jobb

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 64 |
| M20 | 40 | M25 | 34 |
| M32 | 18 | M40 | 14 |
| M50 | 6  | M63 | 6  |
| M75 | 4  |     |    |

## függőleges összeállítás

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 3x67  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x56 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x132 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x42 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 4x111 | WDU 6 / ZDU 6   | 3x83 |

## vízszintes összeállítás

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 5x42 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x35 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 7x82 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x26 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x69 | WDU 6 / ZDU 6   | 5x52 |

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános információ

|                                |   |                          |   |
|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| AF mérete                      | 10 mm   | Aljzatperem              | Igen  |
| Anyag                          | Nemesacél 1.4404 (316 L)  | Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm  |
| Doboz mérete                   | 690x920x290   | Fedél kiegészítő         | M6 hatlapú hornyos csavarok, SW10             |
| Fedélcsavarok nyomatéka        | 2,5 Nm  | Fedélcsavarok száma      | 8   |
| Felhasználási területek        | Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Olaj- és gázipar, Vegyipar, Tengeri, Szárazföldi                                 | Felületi minőség         | Elektropolírozott                             |
| Flange plate mounting          | M6 hatlapfejű csavarok 10 SW  | Ház anyagvastagsága      | 1,5 mm  |
| Ház kiegészítő                 | 4 ráhegesztett rögzítőláb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb)  | Integrált rögzítést      | 4, 6 vagy 9 db M6 tőcsavar belső (anya) menet |
| Külső méretek                  | 773 x 589 x 208,5   | Max. teherbírás          | 155 kg  |
| Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva az IP-védelem IP 66-ra korlátozódik.                                     | PE-csavarok pozíciója    | Ház, C oldal                                  |
| Peremes aljzat anyagvastagsága | 3 mm  | Protection class (UL)    | Type 3, Type 4X, Type 12                      |
| Szabványok                     | DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Szerelőnyílás: magasság  | 710 mm  |
| Szerelőnyílás: szélesség       | 456 mm  | Tömszelence lemezek      | Alsó, bal, jobb                               |
| Tömítés anyaga                 | Szilikon  | Védelmi osztály          | IP66, IP67                                    |
| Ütésállóság                    | 7 J ATEX verzió, 10 J standard változat   | Üzemi hőmérséklet, max.  | 135 °C  |
| Üzemi hőmérséklet, min.        | -60 °C  |                          |   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9,1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

UL weboldal

Tanúsítvány száma (cULus)

E256877

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity

[CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure](#)  
[CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure](#)  
[Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06](#)  
[IBEXU14ATEX1028U](#)  
[IBEXU14ATEX1050](#)  
[IECEXIBE14.0004U](#)  
[IECEXIBE14.0013](#)  
[TAF000013S](#)  
[GYJ14.1310X](#)  
[IECEXPTB11.0071](#)  
[PTB11ATEX2019](#)  
[16-AV4BO-245X](#)  
[P4610581\\_1](#)  
[24-01-100099/E24-01-102546/NB10](#)  
[LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS](#)  
[CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB](#)  
[CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB](#)  
[EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tender specification

[Klippon TB FS 765020 S4E3\\_1196580000\\_DE](#)  
[Klippon TB FS 765020 S4E3\\_1196580000\\_EN](#)  
[Klippon TB FS 765020 S4E3\\_1196580000\\_NL](#)

User Documentation

[Assembly guidelines - empty enclosures](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[MB OVERV. PROCESS WD DE](#)  
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](#)  
[MB PROCESS EN](#)  
[FL WIND 2012 EN](#)  
[FL APPL PROCESS EN](#)  
[FL SHIPBUILDING 2016 EN](#)  
[FL RAILWAY 2014 EN](#)  
[PI KLIPPON TB MH QL EN](#)


## KTB FS 765020 S4E3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Méretrajz



## Tartozékok

## Szerelési anyag

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Szerelési elemek készlete**

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD pl.** a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TPSD FIXING SET KTB        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Típustábla-rögzítőkészlet, Anyag:         |
| GTIN (EAN)     | 4050118043969              | Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst                           |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | FKSC M6X8 D9/SW3           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél                |
| GTIN (EAN)     | 4008190058258              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | SD FIXING SET              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Azonosító tábla-rögzítőkészlet, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118075472              | 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Anyag: Nemesacél,         |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes, kezeletlen, ezüst                                      |

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Típuscímke-tartó

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Adattábla tartók**

Sokféle kialakítású címketartó áll rendelkezésre az igény szerinti feltűnő kijelzéshez és a szükséglet szerinti további adattáblákhoz.

## Általános rendelési adatok

|                |                         |   |
|----------------|-------------------------|---|
| Típus          | TPSDHA KTB 130X50 S2 R  | Verzió  |
| Rendelési szám | 1283450000              | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118073621           | 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301         |
| Qty.           | 1 Stück                 | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |
| Típus          | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Verzió  |
| Rendelési szám | 1279320000              | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118070101           | 70 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301            |
| Qty.           | 1 Stück                 | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |
| Típus          | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Verzió  |
| Rendelési szám | 1257640000              | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118070354           | 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301         |
| Qty.           | 1 Stück                 | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |

## Tömszelencelemezek földelőcsapokkal

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                        |  |
|----------------|------------------------|--|
| Típus          | KTB GP 765020 CD S4 PE | Verzió   |
| Rendelési szám | 1024140000             | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 341        |
| GTIN (EAN)     | 4050118404036          | mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal,        |
| Qty.           | 1 Stück                | jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst        |
| Típus          | KTB GP 765020 AB S4 PE | Verzió   |
| Rendelési szám | 1024100000             | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 498        |
| GTIN (EAN)     | 4050118404531          | mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek:             |
| Qty.           | 1 Stück                | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |



## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | GFSC M5X10 TX20 SET        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118063820              | Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott, |
| Qty.           | 1 Stück                    | galvanizált önbevonat, passzívált, ezüst                      |

## Dokumentumtartók



**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Dokumentumtartók**

Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben történő helyes tárolásához

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DOHA KTB A6 S2 R           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118045512              | 110 mm, Szélesség: 130 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301           |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                          |
| Típus          | DOHA KTB A5 S2 R           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1252750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118045390              | 150 mm, Szélesség: 180 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301           |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                          |
| Típus          | DOHA KTB A4 S2 R           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1252730000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118045383              | 200 mm, Szélesség: 240 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301           |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                          |

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rozsdamentes acél 1.4404 (316 L)

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Esővédő burkolatok**

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a házaknak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | KTB RNHD 765020 S4E R      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1314300000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 55.9 mm,  |
| GTIN (EAN)     | 4050118117257              | Szélesség: 513 mm, Mélység: 211.2 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 |
| Qty.           | 1 Stück                    | (316 L), Elektropolírozott, ezüst                             |

## Rozsdamentes acél tömszelencelemezek – 6 mm

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | KTB GP 765020 CD S4 6MM    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1256690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 341 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: bal, jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst   |
| GTIN (EAN)     | 4050118094015              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |
| Típus          | KTB GP 765020 AB S4 6MM    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1256680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 498 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4050118094008              |   |
| Qty.           | 1 Stück                    |   |

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Mélység 7,5 mm



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB7650 HOR    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6000006728</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 447 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118653014              | galvanizált önbevonat, passzívált                                  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB7650 VER    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6000006717</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 693 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118652956              | galvanizált, krómozott   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## Rozsdamentes acél 1.4301

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Esővédő burkolatok**

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a házknak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB RNHD 765020 R          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1281540000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 55.9 |
| GTIN (EAN)     | 4050118072181              | mm, Szélesség: 513 mm, Mélység: 211.2 mm, Anyag: 1.4301  |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                |

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemezek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | PECD WIRE 6/200/D6 SET    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Anyag: Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118487206             | Zöld / sárga   |
| Qty.           | 1 Stück                   |  |

## Földelő töcsavar

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Földelőcsavarok**

A földelőcsavarokat komplett alkatrészként lehet cserélni, két változatban – sárgarézből és rozsdamentes acélból.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | PEBZ M10 KTB BR SET       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4032248974641             | 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: Sárgaréz,   |
| Qty.           | 1 Stück                   | kezeletlen, ezüst   |
| Típus          | PEBZ M10 KTB S4 SET       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4032248974658             | 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: 1.4404      |
| Qty.           | 1 Stück                   | rozsdamentes acél, kezeletlen, ezüst                          |

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 762 x 508mm

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Rögzítőlemezek**

Szerelőlapok, furatkiosztással vagy anélkül, DIN szerelősinék hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

## Általános rendelési adatok

|                |                      |   |
|----------------|----------------------|---|
| Típus          | KTB MOPL 7650 S2N    | Verzió  |
| Rendelési szám | 193900000            | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 707 mm,        |
| GTIN (EAN)     | 4050118028515        | Szélesség: 447 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301        |
| Qty.           | 1 Stück              | (304), kezeletlen, ezüst  |
| Típus          | KTB MOPL 7650 MSZN   | Verzió  |
| Rendelési szám | 194030000            | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 707 mm,        |
| GTIN (EAN)     | 4050118028621        | Szélesség: 447 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, |
| Qty.           | 1 Stück              | ezüst   |
| Típus          | KTB MOPL 7650 S2N H  | Verzió  |
| Rendelési szám | 1257750000           | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság:    |
| GTIN (EAN)     | 4050118049299        | 707 mm, Szélesség: 447 mm, Mélység: 12 mm, Anyag:                 |
| Qty.           | 1 Stück              | Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst                         |
| Típus          | KTB MOPL 7650 MSZN H | Verzió  |
| Rendelési szám | 8022680000           | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság:    |
| GTIN (EAN)     | 4050118403893        | 707 mm, Szélesség: 447 mm, Mélység: 12 mm, Anyag: Lemezacél,      |
| Qty.           | 1 Stück              | galvanizált, ezüst  |

## Mélység 15 mm



## Általános rendelési adatok

|                |                          |   |
|----------------|--------------------------|---|
| Típus          | TS35X15 ST KTB7650 VER   | Verzió  |
| Rendelési szám | 8000073130               | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 693 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340867            | galvanizált önbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                 |   |
| Típus          | TS35X15 ST KTB7650 HOR-C | Verzió  |
| Rendelési szám | 8000073129               | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 433 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340843            | galvanizált önbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                 |   |

## KTB FS 765020 S4E3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TS35X15 ST KTB7650 HOR     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000073128</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 433 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340836              | galvanizált önbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | TS35X15 ST KTB7650 VER-C   | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000073131</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 693 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340874              | galvanizált önbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## Tömszelencelemezek földelőcsapok nélkül

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB GP 765020 CD S4        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1281260000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 341        |
| GTIN (EAN)     | 4050118071566              | mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal,        |
| Qty.           | 1 Stück                    | jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst        |
| Típus          | KTB GP 765020 AB S4        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1281250000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 498        |
| GTIN (EAN)     | 4050118071924              | mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek:             |
| Qty.           | 1 Stück                    | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |