

HDC 10B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető, Standard
Rendelési szám	1205000000
Típus	HDC 10B ABU
GTIN (EAN)	4008190872960
Qty.	1 Stück

HDC 10B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	29,3 mm	Magasság (coll)	1,154 inch
Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Rögzítési méret - magasság	32 mm	Rögzítési méret - szélesség	83 mm
Nettó tömeg	146 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

Méretetek

B ház magasság	30 mm	B1 alap magasság	5,3 mm
C ház szélessége	43 mm	C1 alap szélessége	47 mm
Furat osztás hossz, A2	83 mm	Ház teljes hossza	73 mm

Verzió

BG	4	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Ház kivitele	Válaszfalház	Kivitel	Standard
Méret		Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen, Oldalt rögzítő bilincs, nem cserélhető
	4	Szorítós változat	Oldalt rögzítő bilincs
Suitable for ModuPlug®	Igen	Típus	Válaszfal (átvezető)
Szín (RAL)	RAL 7035		
Tömítés	NBR		

Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló

HDC 10B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e072360 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@27f893ee de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@289b87df de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@80dcd30 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@f96e372 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6c92668d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1843b1bf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7ec19bca de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@46f47a13 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@39adda4e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3c664a8d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4e8b8900 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2b4a4620

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A házak felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tömítő lap megfelelően van-e elhelyezve.
------------------	--

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

HDC 10B ABU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tervezési adatok

[Zuken E3.S](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1205000000_HDC_10B_ABU_STP_Blatt__1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC 10B ABU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

HDC 10B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garancia nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10B DODQ 4B0	Verzió
Rendelési szám	1665230000	HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190421939	Fedél ház alsórészhez, Keresztkegyl az alsórészen, Standard
Qty.	1 Stück	