

IE-PS-SCRJ1-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO SC-RJ zásuvné konektory podle IEC 61754-24 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Verze | Konektor FO, Zástrčka SCRJ, POF, IP20 |
| Objednací číslo | 1206720000 |
| Typ | IE-PS-SCRJ1-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248988570 |
| Množství | 10 ks |

Datum vytvoření 21. května 2024 10:10:37 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 51 mm | Hloubka (v palcích) | 2,008 inch |
| Výška | 14,7 mm | Výška (v palcích) | 0,579 inch |
| Šířka | 8,95 mm | Šířka (v palcích) | 0,352 inch |
| Čistá hmotnost | 17,9 g | | |

Teploty

| | | | |
|------------------|----------------|---------|-----------------------|
| Provozní teplota | -20 °C...80 °C | Vlhkost | Rel. vlhkost 0...93 % |
|------------------|----------------|---------|-----------------------|

Všeobecné údaje

| | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|---|
| Barevný | Žlutá, černá | Cykly zapojování | 1000 |
| Hlavní materiál krytu | PC UL 94 V0 | Materiál dutinky | Nikl-stříbro |
| Materiál k lisování dutinky | Měď, poniklované | Materiál krytu, vložka | Tlakově litý zinek, poniklované |
| Materiál objímky na ochranu proti ohýbání | TPE | Materiál protiprachového krytu | TPE |
| Materiál tlačné pružiny | Nerezavějící ocel | Popis výrobku | Zástrčka SCRJ, POF |
| Průměr jednoduchého vodiče, max. | 2,3 mm | Průměr jednoduchého vodiče, min. | 2,1 mm |
| Připojení 1 | SCRJ | Připojení 2 | Systém rychlého připojení: krimpování, řezání |
| Stupeň krytí | IP20 | Síla při vytažení kabelu, min. | 100 N |
| Typ vlákna | POF | Vlhkost | Rel. vlhkost 0...93 % |
| Ztráta při zapojování | ≤ 1,0 dB | | |

Obecné standardy

| | | | |
|---------------------|--------------|-------------------|---------|
| Standardní konektor | IEC 61754-24 | Č. osvědčení (UL) | E477798 |
|---------------------|--------------|-------------------|---------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001122 | ETIM 7.0 | EC001122 |
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ECLASS 9.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 9.1 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UL) | E477798 |

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Manual](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nástroje na vyjmutí kontaktu



Weidmüller nabízí celou řadu krimpovacího nářadí, nástrojů na rozpínání kontaktů a optických nástrojů.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | REMOVAL TOOL HD | Verze |
| Objednací číslo | 6866730000 | Nářadí, Nástroj na vyjmutí kontaktu |
| GTIN (EAN) | 4032248437054 | |
| Množství | 1 ks | |

...pro optické kabely s polymerovými vlákny (POF)



Krimpovací a odizolovací kleště na zpracování kontaktů optických kabelů z polymerových optických vláken (POF)

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | HTX-IE-POF | Verze |
| Objednací číslo | 6208870000 | Nástroj k nalisování koncovek |
| GTIN (EAN) | 4032248990269 | |
| Množství | 1 ks | |

IE-PS-SCRJ1-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****SC-RJ**

FO SC-RJ zásuvné konektory podle IEC 61754-24 pro vodiče s vnějším obvodem 2,6 až 3 mm

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-SCRJ1-IP20-POF-100 | Verze |
| Objednací číslo | 6278420000 | Konektor FO, Náhradní lisovací buben, IP20 |
| GTIN (EAN) | 4050118069129 | |
| Množství | 100 ks | |