

**IE-PS-SCRJ1-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24  
szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

**Általános rendelési adatok**

Verzió	FO-csatlakozó, Csatlakozódugó SCRJ, POF, IP20
Rendelési szám	<a href="#">1206720000</a>
Típus	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Qty.	10 Stück

## IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	51 mm	Mélység (coll)	2,008 inch
Magasság	14,7 mm	Magasság (coll)	0,579 inch
Szélesség	8,95 mm	Szélesség (coll)	0,352 inch
Nettó tömeg	17,9 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C	Páratartalom	0&hellip;93% relatív páratartalom
-------------------	----------------	--------------	-----------------------------------

## Általános adatok

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Rapid connection system: crimping, cutting
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Egy vezeték átmérője, max.	2,3 mm	Egy vezeték átmérője, min.	2,1 mm
Elemi szál típusa	POF	Ház anyaga, betét	Cink présöntvény, nikkelezett
Ház fő anyaga	PC UL 94 V0	Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett
Kábel kihúzási erő, min.	100 N	Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Porvédő fedél anyaga	TPE	Páratartalom	0&hellip;93% relatív páratartalom
Szín	sárga, fekete	Vezetéktörés-gátló hüvely anyaga	TPE
Védelmi osztály	IP20	Árucikk leírása	Csatlakozódugó SCRJ, POF
Érvéghüvely anyaga	Nikkelezüst		

## Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24	Tanúsítvány száma (UL)	E477798
----------------------	--------------	------------------------	---------


## Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UL)	E477798

**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Manual](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-PS-SCRJ1-POF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz**

## IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SC-RJ



FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24 szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1278420000</a>	FO-csatlakozó, Pót-krimphüvely, IP20
GTIN (EAN)	4050118069129	
Qty.	100 Stück	

## ...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

## Általános rendelési adatok

Típus	HTX-IE-POF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1208870000</a>	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248990269	
Qty.	1 Stück	

## IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Érintkező kiszerelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	REMOVAL TOOL HD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1866730000</a>	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4032248437054	
Qty.	1 Stück	