

IE-PS-SCRJ1-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO-stickkontakt SC-RJ enligt IEC 61754-24 för ledarytter-
diameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kontaktidon fiber, Kontaktinsats SCRJ, POF, IP20
Art.nr.	1206720000
Typ	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Förp.	10 Stück

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	51 mm	Byggdjup (tum)	2,008 inch
Höjd	14,7 mm	Bygghöjd (tum)	0,579 inch
Bredd	8,95 mm	Byggbredd (tum)	0,352 inch
Nettovikt	17,9 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
-----------------	----------------	-----------	-------------------------

Allmänna data

Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	Snabb anslutningsteknik; kontaktpressning, kapning
Artikelbeskrivning	Kontaktinsats SCRJ, POF	Diameter enkelledare, max	2,3 mm
Diameter enkelledare, min	2,1 mm	Dämpning	≤ 1,0 dB
Fibertyp	POF	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
Färgkod	gul, svart	Kabelutdragningskraft, min.	100 N
Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0	Kapslingsmaterial insats	Zinkpressgjutning, förnicklad
Material Böjskyddshylsa	TPE	Material crimphylsa	Koppar, förnicklad
Material dammskyddskåpa	TPE	Material tryckfjäder	Rostfritt stål
Material ändhylsa	nysilver	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	1000		

Allmänna standarder

Certifikat nr. (UL)	E477798	Kontaktidon Norm	IEC 61754-24
---------------------	---------	------------------	--------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UL)	E477798

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL HD	Artikelbeteckning
Art.nr.	1866730000	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437054	
Förp.	1 Stück	

SC-RJ



FO-stickkontakt SC-RJ enligt IEC 61754-24 för ledarytterdiameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-SCRJ1-IP20-POF-100	Artikelbeteckning
Art.nr.	1278420000	Kontaktdon fiber, Reservcrimphylsa, IP20
GTIN (EAN)	4050118069129	
Förp.	100 Stück	

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för fiberoptisk kabel med polymeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av
ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

Allmänna beställningsdata

Typ	HTX-IE-POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	1208870000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4032248990269	
Förp.	1 Stück	