

**VPS-HEX M25-EX W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	VP-HEX (Klippon Ex, заглушка с шестигранной головкой), Заглушка, прямой, M 25 x 1,5, 16 mm, Нержавеющая сталь 1.4404
Номер для заказа	<a href="#">1219040000</a>
Тип	VPS-HEX M25-EX W
GTIN (EAN)	4050118233735
Кол.	16 Шт.

## VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	21 мм	Высота (в дюймах)	0,827 inch
Ширина	36,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,437 inch
Длина	21 мм	Длина (в дюймах)	0,827 inch
Диаметр	25 мм	Толщина стенок, мин.	0,5 мм
Толщина стенок, макс.	15 мм	Масса нетто	58,881 g

## Температуры

Рабочая температура -50 °C... 120 °C

## Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	Номер сертификата кабельного ввода (CCC)	2020322313000069
Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

## Общие данные

Вид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность	Вид защиты	IP66, IP68
Галогены	без содержания галогенов	Диаметр уплотнительного кольца	25 мм
Длина резьбы	16 мм	Кабельные вводы	M 25
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404	Момент затяжки	55 Nm
Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Размер под ключ 1	33 мм
Резьба (наружная)	M 25 x 1,5	Силикон	Да
Ударопрочность	7.00 Дж	Указания по установке	См инструкции по сборке
Уплотнительное кольцо	Силикон	Шаг резьбы	1,5 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Дата создания 2 июня 2024 г. 13:38:36 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## VPS-HEX M25-EX W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">ATEX certification</a>
	<a href="#">IEC Ex certification</a>
	<a href="#">CCC approval of Cable glands</a>
	<a href="#">CE Declaration of conformity</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Notice of installation</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Контргайки из нержавеющей стали, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	SKMUS M25-W	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4185700000</a>	SKMU SS (контргайка из нерж. стали), Контргайка, M 25, 2.2 mm,
GTIN (EAN)	4050118269963	Нержавеющая сталь 1.4404
Кол.	240 Шт.	

## Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	GWDR M25-W	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4185620000</a>	закрытый, M 25, Нейлон 6
GTIN (EAN)	4064675423263	
Кол.	100 Шт.	