

**VPS-HEX M25-EX W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 25 x 1,5, 16 mm, Rostfritt stål 1.4404
Art.nr.	<a href="#">1219040000</a>
Typ	VPS-HEX M25-EX W
GTIN (EAN)	4050118233735
Förp.	16 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 11:28:33 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0,827 inch
Bredd	36,5 mm	Byggbredd (tum)	1,437 inch
Längd	21 mm	Bygglängd (tum)	0,827 inch
Diameter	25 mm	Vägg tjocklek, min.	0,5 mm
Vägg tjocklek, max.	15 mm	Nettovikt	58,881 g

## Temperaturer

Drifttemperatur	-50 °C...120 °C
-----------------	-----------------

## Allmänna uppgifter

Förskruvningar	M 25	Gänga (yttre)	M 25 x 1,5
Gängningslängd	16 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	halogenfri	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Material		Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Nyckelbredd 1	33 mm	O-Ring	Silikon
Silikon	Ja	Skyddsklass	IP66, IP68
Slagtålighet	7.00 J	Tändskyddstyp	Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet
Tätningring diameter	25 mm	Åtdragningsmoment	55 Nm
	Rostfritt stål 1.4404		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)	2020322313000069
Märkning	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**VPS-HEX M25-EX W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">ATEX certification</a>
	<a href="#">IEC Ex certification</a>
	<a href="#">CCC approval of Cable glands</a>
	<a href="#">CE Declaration of conformity</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">Notice of installation</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M25-W	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1185620000</a>	stängd, M 25, Nylon 6
GTIN (EAN)	4064675423263	
Förp.	100 Stück	

## Låsmuttrar, rostfritt stål, naturlig ytbehandling

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMUS M25-W	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1185700000</a>	SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 25, 2.2 mm,
GTIN (EAN)	4050118269963	Rostfritt stål 1.4404
Förp.	240 Stück	