

VPS-HEX M40-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VP-seriens täckpluggar används för att plugga oanvända ingångar i Ex-utrustning och samtidigt bibehålla flamsäkerhet Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd och IP66/67/68 inträngningshastighet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VP-HEX (Klippon Ex låsskruv med sexkantshuvud), Låspropp, Rak, M 40 x 1,5, 16 mm, Rostfritt stål 1.4404
Art.nr.	1219060000
Typ	VPS-HEX M40-EX W
GTIN (EAN)	4050118237061
Förp.	9 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 11:44:16 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

VPS-HEX M40-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Bredd	55 mm	Byggbredd (tum)	2,165 inch
Längd	22 mm	Bygglängd (tum)	0,866 inch
Diameter	40 mm	Vägg tjocklek, min.	0,5 mm
Vägg tjocklek, max.	15 mm	Nettovikt	137,081 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-50 °C... 120 °C
-----------------	------------------

Allmänna uppgifter

Förskruvningar	M 40	Gänga (yttre)	M 40 x 1,5
Gängningslängd	16 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	halogenfri	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Material		Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Nyckelbredd 1	50 mm	O-Ring	Silikon
Silikon	Ja	Skyddsklass	IP66, IP68
Slagtålighet	7.00 J	Tändskyddstyp	Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet
Tätningring diameter	40 mm	Åtdragningsmoment	80 Nm
	Rostfritt stål 1.4404		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)	2020322313000069
Märkning	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

VPS-HEX M40-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	ATEX certification
	IEC Ex certification
	CCC approval of Cable glands
	CE Declaration of conformity
	CE Declaration of conformity
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Notice of installation
Kataloger	Catalogues in PDF-format

VPS-HEX M40-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M40-W	Artikelbeteckning
Art.nr.	1185640000	stängd, M 40, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078336	
Förp.	50 Stück	

Låsmuttrar, rostfritt stål, naturlig ytbehandling

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMUS M40-W	Artikelbeteckning
Art.nr.	1185720000	SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 40, 3.8 mm,
GTIN (EAN)	4050118233766	Rostfritt stål 1.4404
Förp.	144 Stück	