

## VPS-HEX M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A VP sorozat leállító dugó segítségével az ex berendezésben fel nem használt bejegyzéseket ki lehet tölteni, miközben a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 bemeneti sebesség marad.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | VP-HEX (Klippon Ex hatlapfejű záródugó),<br>Záródugók, egyenes, M 50 x 1.5, 16 mm, 1.4404<br>rozsdamentes acél |
| Rendelési szám | <a href="#">1219070000</a>   |
| Típus          | VPS-HEX M50-EX W   |
| GTIN (EAN)     | 4050118237054  |
| Qty.           | 6 Stück  |

A létrehozás dátuma 2024. május 20. 8:32:38 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## VPS-HEX M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|                    |       |                    |            |
|--------------------|-------|--------------------|------------|
| Magasság           | 22 mm | Magasság (coll)    | 0,866 inch |
| Szélesség          | 66 mm | Szélesség (coll)   | 2,598 inch |
| Hossz              | 22 mm | Hossz, inch        | 0,866 inch |
| Átmérő             | 50 mm | Falvastagság, min. | 0,5 mm     |
| Falvastagság, max. | 15 mm | Nettó tömeg        | 199,64 g   |

## Hőmérsékletek

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Üzemi hőmérséklet | -50 °C... 120 °C |
|-------------------|------------------|

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

|   |   |  |                    |
|---|---|--|--------------------|
| Azonosítás                                  | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Tanúsítvány száma (IECEX)                    | IECExTPS 16.0004X  |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X                                  | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX) | IECEx TPS 16.0004X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CCC)  | 20203223 13000069                                   |  |                    |

## Általános információk

|                                |   |                       |   |
|--------------------------------|---|-----------------------|---|
| AF 1. méret                    | 60 mm                                       | Anyag                 | 1.4404 rozsdamentes acél  |
| Halogén                        | halogénmentes                               | Külső menet           | M 50 x 1.5  |
| Meghúzási nyomaték             | 100 Nm                                      | Menet hossza          | 16 mm   |
| Menetemelkedés                 | 1,5 mm                                      | O-gyűrű               | Szilikon  |
| Robbanás elleni védelem típusa |   | Szabványok            | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 |
|                                | Ex d - lángálló, Ex e - megnövelt biztonság | Telepítési irányelvek | Lásd összeállítási útmutató   |
| Szilikon                       | Igen  | Tömítőgyűrű átmérője  | 50 mm   |
| Tömszelencék                   | M 50  | Ütésállóság           | 7,00 J  |
| Védelmi osztály                | IP66, IP68                                  |                       |   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9,1  | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

**VPS-HEX M50-EX W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">ATEX certification</a><br><a href="#">IEC Ex certification</a><br><a href="#">CCC approval of Cable glands</a><br><a href="#">CE Declaration of conformity</a><br><a href="#">CE Declaration of conformity</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">Notice of installation</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## VPS-HEX M50-EX W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Nylon lapos tömítés – GWDR



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | GWDR M50-W                 | Verzió                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1185650000</a> | zárt állapotban, M 50, Nylon 6 |
| GTIN (EAN)     | 4050118078312              |                                |
| Qty.           | 25 Stück                   |                                |

## Rozsdamentes acél záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SKMUS M50-W                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1185730000</a> | SKMU SS (rozsdamentes acél záróanya), Ellenanya, M 50, 5.3 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118233773              | 1.4404 rozsdamentes acél                                       |
| Qty.           | 30 Stück                   |  |