

HDC IP68 24B MD 4M25 T2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban), Fedél, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Rendelési szám | 1220860000 |
| Típus | HDC IP68 24B MD 4M25 T2 |
| GTIN (EAN) | 4050118003888 |
| Qty. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 8:50:59 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC IP68 24B MD 4M25 T2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-----------------------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 181 mm | Mélység (coll) | 7,126 inch |
| Magasság | 19 mm | Magasság (coll) | 0,748 inch |
| Szélesség | 57 mm | Szélesség (coll) | 2,244 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 164 mm | Nettó tömeg | 451 g |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -50 °C ... 120 °C |
|-------------------------|-------------------|

Általános adatok

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|--------------|
| ENT házak | Igen | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Ház fő anyaga | alumínium présöntvény | Meghúzási nyomaték | 11 Nm |
| Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes | Sorozat | HighPower |
| Védelmi osztály | IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban) | | |

Verzió

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| BG | 8 | Belső menet | M 25 |
| Felső kábelbevezetések száma | 4 | Felső rész/alsó rész/fedél | Fedél |
| Ház kivitele | Fedél | Kivitel | Standard |
| Kábelbevezetés | menetes | Kábelbevezetések mérete | M 25 |
| Meghúzási nyomaték | 11 Nm | Méret | 8 |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 0 | Rögzítőrendszer kivitele | Rögzítő kengyeles csatlakozás |
| Szorítós változat | Rögzítő kengyeles csatlakozás | Szín (RAL) | RAL 9011, RAL 9005 |
| Típus | Fedél | Tömítés | Szilikongumi |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Aceton |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Dízelolaj |
| Vegyszerállóság | Instabil |
| Anyag | Etilalkohol |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Sebességváltó-olaj |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Hidraulikaolaj |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Mosóbenzin |
| Vegyszerállóság | Instabil |

HDC IP68 24B MD 4M25 T2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anyag | Izzadság |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag | Prémium benzin |
| Vegyszerállóság | Instabil |
| Anyag | Víz |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | UV |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |
| Anyag | Ózon |
| Vegyszerállóság | Ellenálló |

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Letöltések

| | |
|--------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | BPZ_HDC_Gehaeuse |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC IP68 24B MD 4M25 T2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

IP68 verzió az EN 45545 szerint



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz. A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek. A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | VGM25-SS68 11-20 BG | Verzió |
| Rendelési szám | 1193570000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, nemesacél 1.4305 |
| GTIN (EAN) | 4032248976546 | (303) |
| Qty. | 50 Stück | |

Dugókulcs készletek



Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus | SK WSD-S 1,5-10,0 | Verzió |
| Rendelési szám | 6008850000 | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC IP68 24B MD 4M25 T2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

EMC sárgaréz tömszelence EN 45545 szerint



Az elektronikus komponensek növekvő érzékenysége és az elektromágneses interferenciafrekvenciák növekedése fontossá tette a rendszer árnyékolási koncepciójában a tömszelencék szerepét. Az ilyen típusú EMC-tömszelencék árnyékolást nyújtanak az interferenciafrekvenciákkal szemben, 360°-os árnyékolást biztosító csatlakozással. Az ujjal reteszeltető tömítés kimagasló kábelvisszatartást és feszültségmentesítést biztosít, emellett a tömszelence megfelel az EN 62444 szabvány mechanikai követelményeinek. A szabadalmaztatott kialakításnak köszönhetően nagyon egyszerű és gyors az összeszerelés.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus | VGM25-MS68 EMC 11-20SET | Verzió |
| Rendelési szám | 1463720000 | Tartozékok |
| GTIN (EAN) | 4050118269871 | |
| Qty. | 1 Stück | |

IP68 verzió az EN 45545 szerint



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz. A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek. A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | VGM25-MS68 11-20 BG | Verzió |
| Rendelési szám | 193600000 | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4032248976560 | |
| Qty. | 50 Stück | |