

FTA-C300-32DIOHV-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Közvetlen digitális bemeneti/kimeneti FTA-k Honeywell C300 IOTA-khoz.

Passzív interfészek (FTA) a Honeywell C300 digitális IOTA-k csatlakoztatásához.

- Világosan jelölve: ugyanaz a csatlakozó és pozíció az FTA-n és az IOTA-n.
- A jelzőfény (LED) a kapcsoló pozícióját mutatja.
- Az IOTA az FTA-ról kaphatja a tápellátást (biztosítékkal védve).
- Védőbiztosíték csatornánként (opcionális).
- Csavaros vagy húzórugós csatlakozás.

Általános rendelési adatok

Verzió	Interfész, RS
Rendelési szám	1221550000
Típus	FTA-C300-32DIOHV-S
GTIN (EAN)	4050118005103
Qty.	1 Stück

FTA-C300-32DIOHV-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	65 mm	Mélység (coll)	2,559 inch
Magasság	87 mm	Magasság (coll)	3,425 inch
Szélesség	216 mm	Szélesség (coll)	8,504 inch
Nettó tömeg	403 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

Általános adatok

LED-es állapotjelző csatornánként	Nem	Mérőpont típusa	Nem
Biztosíték / csatorna	Nem	Tápfeszültség LED-állapota	sárga
Tápellátás biztosító	630 mA		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás a vezérlő oldalán	SLDV-THR 5.08
-------------------------------	---------------

Névleges adatok

Üzemi feszültség	≤ 250 V AC	Max. áram csatornánként	1 A
------------------	------------	-------------------------	-----

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges szigetelési feszültség	< 250 V AC	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1,2 kV		

Csatlakozó mező

Rögzítési tartomány, max.	6 mm ²	Rögzítési tartomány, min.	0,13 mm ²
---------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------

Tápcsatlakozás

Rögzítési tartomány, min.	0,13 mm ²	Rögzítési tartomány, max.	6 mm ²
---------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9,1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

FTA-C300-32DIOHV-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (UR) E141197

Letöltések

Product Change Notification [20220524 Technical change to FTA-C300](#)Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

FTA-C300-32DIOHV-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

