

## FTA-C300-32DO-LD-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Digitální vstup/výstup, přímá FTA pro Honeywell C300 IOTA.

Pasivní rozhraní (FTA) pro připojování Honeywell C300 digitální IOTA.

- Jasné značení: Stejný konektor a pozice na FTA i na IOTA.
- Světelná kontrolka (LED) signalizuje pozici přepínače.
- Možnost napájení IOTA přes FTA (chráněno pojistkou).
- Ochrana kanálu pojistkou (volitelná).
- Systém připojení svorkou s tažnou pružinou nebo šrouby.

### Všeobecné objednací údaje

Verze	
Objednací číslo	<a href="#">1221590000</a>
Typ	FTA-C300-32DO-LD-S
GTIN (EAN)	4050118005097
Množství	1 ks

## FTA-C300-32DO-LD-S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	65 mm	Hloubka (v palcích)	2,559 inch
Výška	87 mm	Výška (v palcích)	3,425 inch
Šířka	216 mm	Šířka (v palcích)	8,504 inch
Čistá hmotnost	410 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-40...60 °C	Provozní teplota	-25...50 °C
--------------------	-------------	------------------	-------------

## Obecné údaje

Stavový displej LED kanálu	zelená	Typ testovacího bodu	Ne
Pojistka kanálu	Ne	LED stav napětí napájení	žlutá
Pojistka napájení	5 A		

## Údaje o připojení

Připojení k řídicí straně	SLDV-THR 5.08
---------------------------	---------------

## Jmenovité údaje

Provozní napětí	24 V DC $\pm$ 10 %	Max. proud na kanál	1 A
-----------------	--------------------	---------------------	-----

## Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	< 50 V AC	Kategorie přepětí	III
Závažnost úrovně znečištění	2	Test pulzního napětí (1,2/50 $\mu$ s)	0,8 kV
Zkušební napětí izolace AC	0,35 kV		

## Připojovací pole

Rozsah upnutí, max.	6 mm <sup>2</sup>	Rozsah upnutí, min.	0,13 mm <sup>2</sup>
---------------------	-------------------	---------------------	----------------------

## Připojení napájení

Upínací rozsah, min.	0,13 mm <sup>2</sup>	Upínací rozsah, max.	6 mm <sup>2</sup>
----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

**FTA-C300-32DO-LD-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E141197

**Soubory ke stažení**

Oznámení o změně produktu	<a href="#">20220524 Technical change to FTA-C300</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## FTA-C300-32DO-LD-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

