

FTA-C300-32DO-LD-Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Прямые FTA цифрового входа/выхода для IOTA C300 Honeywell.

Пассивные интерфейсы (FTA) для подключения цифровых IOTA Honeywell C300.

- Четкая идентификация: Те же соединитель и ориентирование в FTA и в IOTA.
- Световой индикатор (LED) указывает на состояние переключения.
- Возможность подачи питания на IOTA с FTA (защита с помощью предохранителя).
- Поканальная защита с помощью предохранителя (по выбору).
- Винтовое или прямое соединение.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение | |
| Номер для заказа | 1221600000 |
| Тип | FTA-C300-32DO-LD-Z |
| GTIN (EAN) | 4050118005202 |
| Кол. | 1 Шт. |

FTA-C300-32DO-LD-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина | 65 мм | Глубина (дюймов) | 2,559 inch |
| Высота | 87 мм | Высота (в дюймах) | 3,425 inch |
| Ширина | 216 мм | Ширина (в дюймах) | 8,504 inch |
| Масса нетто | 383 g | | |

Температуры

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -40...60 °C | Рабочая температура | -25...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

Общие данные

| | | | |
|--|---------|--|--------|
| Светодиодный индикатор состояния на один канал | зеленый | Вид контрольной точки | Нет |
| Предохранитель на канал | Нет | Светодиодный индикатор состояния - напряжение электропитания | желтый |
| Предохранитель в цепи электропитания | 5 A | | |

Данные соединения

| | |
|---|---------------|
| Соединение (со стороны устройства управления) | SLDV-THR 5.08 |
|---|---------------|

Расчетные данные

| | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-----|
| Рабочее напряжение | 24 V DC \pm 10% | Максимальный ток на канал | 1 A |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-----|

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|
| Номинальное напряжение | < 50 V AC | Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 | Проверка импульсного напряжения | 0,8 kV |
| Испытательное напряжение изоляции AC | 0,35 kV | | |

Область подключения

| | | | |
|---|---------------------|--|----------------------|
| Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. | 2,5 mm ² | Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. | 0,13 mm ² |
|---|---------------------|--|----------------------|

Соединение, электропитание

| | | | |
|--|----------------------|---|---------------------|
| Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. | 0,13 mm ² | Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. | 2,5 mm ² |
|--|----------------------|---|---------------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002780 | ETIM 7.0 | EC002780 |
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |

FTA-C300-32DO-LD-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (UR) | E141197 |

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

FTA-C300-32DO-LD-Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения