

IE-FCM-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.comServicegränssnitt FrontCom[®] Micro med USB i IP65**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	FrontCom Micro USB koppling, USB 2.0, Typ A-B
Art.nr.	1222550000
Typ	IE-FCM-USB-AB
GTIN (EAN)	4050118005806
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 8 maj 2024 09:35:35 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Väggfjocklek, min.	1 mm	Väggfjocklek, max.	5 mm
Nettovikt	24,08 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	USB A	Anslutning 2	USB B
Artikelbeskrivning	FrontCom Micro USB koppling, USB 2.0	Koppling	Typ A-B
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Monteringstyp	Kopplingsskåp, Distribution box	Avskärmning	360° Skärmkontaktering
Skyddsklass	IP 65, i slutet tillstånd	Stickcykler	≥ 1500

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369	Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-107
------------------------	---------	------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E316369
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	Zuken E3.S
Meddelande om produktändring	Technical change of the housing of the FrontCom® Micro Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Skapandedatum den 8 maj 2024 09:35:35 CEST



Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-FCM-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning****Montageurtag**

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

IE-monteringsnyckel



Montagenyckeln hjälper dig vid åtdragning av kontramuttrarna vid montage av flänsen i variant 04.

Kännetecken:

- Standardverktyg
- I robust plast

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FISP-V4	Artikelbeteckning
Art.nr.	9204370000	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4032248660780	
Förp.	2 Stück	

Kompletterande produkter



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SM-H 27/18 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1716630000	SwitchMark, Tillbehör, 48 x 27 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190343194	
Förp.	25 Stück	

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SM 27/18 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1699860000	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, SwitchMark-fäste, vit
GTIN (EAN)	4008190892302	
Förp.	80 Stück	

IE-FCM-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 Stück	

Flatstiftshylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Artikelbeteckning
Art.nr.	9200520000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410361	1.5 mm ²
Förp.	100 Stück	