

## HDC 48B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Verzió	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Válaszfalház, Hosszanti kengyel, Standard, burkolattal
Rendelési szám	<a href="#">1222900000</a>
Típus	HDC 48B ADLU
GTIN (EAN)	4008190138004
Qty.	1 Stück

## HDC 48B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	167,7 mm	Mélység (coll)	6,602 inch
Magasság	62 mm	Magasság (coll)	2,441 inch
Szélesség	166 mm	Szélesség (coll)	6,535 inch
Rögzítési méret - magasság	70 mm	Rögzítési méret - szélesség	148 mm
Nettó tömeg	759 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## Méretetek

B ház magasság	62 mm	B1 alap magasság	7 mm
C ház szélessége	90 mm	C1 alap szélessége	96,7 mm
Furat osztás hossz, A2	148 mm	Ház teljes hossza	132 mm

## Verzió

BG	12	Fedél	burkolattal
Fedél kivitele	burkolattal	Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész
Ház kivitele	Válaszfalház	Kivitel	Standard
Meghúzási nyomaték	1,2 Nm	Méret	12
Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel	Suitable for ModuPlug®	Igen
Szorítás változat	Végrögzítő	Szín (RAL)	RAL 7035
Típus	Válaszfal (átvezető)	Tömítés	NBR

## Általános adatok

ENT házak	Nem	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	1,2 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Védelmi osztály	IP65 (bedugaszolt állapotban)
Védettségi osztály megjegyzés	Védelmi osztály biztosított fedéllel: IP 65		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Fúróolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Gázolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló

## HDC 48B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Hűtőközeg
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Instabil

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Vegyszerállóság	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@308a3617 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c8a643d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@13bed21a de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@66acf18e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@77759c2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@48137e9d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2dd84b87 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c79ef33 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@117d0a37 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@42c97913 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2da286be de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4ec1e44e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@37146313

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A házak felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tömítő lap megfelelően van-e elhelyezve.
------------------	--

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

**HDC 48B ADLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tervezési adatok

[Zuken E3.S](#)

Product Change Notification

[20220214 Technical change to HDC housings](#)[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Technical Documentation

[1222900000\\_HDC\\_48B\\_ADLU\\_STP\\_Blatt\\_\\_1.pdf](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC 48B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 48B TSLU 1M40G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788310000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205844	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 40
Típus	HDC 48B TSLU 1M50G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788300000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205837	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 50
Típus	HDC 48B TSLU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788320000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205851	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32
Típus	HDC 48B TSLU 1PG36G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1650860000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190299460	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 36
Típus	HDC 48B TSLU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1650850000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190299453	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 48B TSLU 1PG42G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1670470000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190431556	Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 42

## HDC 48B ADLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC 48B TOLU 1M50G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788330000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205868	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 50
Típus	HDC 48B TOLU 1PG29G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1650980000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190299606	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 29
Típus	HDC 48B TOLU 1M40G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788340000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205875	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 40
Típus	HDC 48B TOLU 1PG36G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1651000000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4008190299620	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: PG 36
Típus	HDC 48B TOLU 1M32G	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1788350000</a>	HDC-házak, Méret: 12, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban),
GTIN (EAN)	4032248205882	Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard,
Qty.	1 Stück	Kábelbevezetések mérete: M 32