

SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder ett stort och brett utbud av givar- och ställdonskablar. Vi erbjuder såväl givarledningar som buss- och ventilledningar i olika storlekar och längder. Om du inte kan hitta en specifik produkt eller en produkt i önskad längd, bara kontakta oss.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Bussledning, Antal poler: 2, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PVC, Halogener: Ja
Art.nr.	1232630000
Typ	SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL
GTIN (EAN)	4050118016505
Förp.	100 m

SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	78,07 g
-----------	---------

Tekniska data för kabel

Antal ledare	2	Antal poler	2
Böjradie min, fast monterad	8 x kabelldiameter	Böjradie min, rörlig	8 x kabelldiameter
Bestrålning tvärbunden	Nej	Beständighet mot svetsgnistor	Nej
Färgkodning	röd, grön	Halogener	Ja
Hybridkabel	Nej	Isolering	PE
Konfigurerbar kabellängd	Nej	Ledararea	1 mm ²
Mantelfärg	blå (RAL 5015)	Mantelmateriel	PVC
Skärmad	Ja	Släpkejetålighet	Nej
Säker mot svetsstänk	Nej	Temperaturområde, fast lagd	-30...80 °C
Temperaturområde, rörligt	-5...60 °C	Ytterldiameter	8 mm ± 0.4 mm

Elektriska egenskaper kabel

Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω
-----------------------	-------------------

Kabeluppbyggnad

Antal ledare	2	Färgkodning	röd, grön
Isolering	PE	Mantelfärg	blå (RAL 5015)

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Halogener	Ja
-----------	----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN