

## WTL 6 SL O.STB


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator**

Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, 6 mm <sup>2</sup> , 630 V, 41 A, glidande, Tvärfrånskiljning: utan, integrerad mätthylsa: Nej, TS 35, mörkbeige
Art.nr.	<a href="#">1238930000</a>
Typ	WTL 6 SL O.STB
GTIN (EAN)	4050118025880
Förp.	50 Stück

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1,969 inch
Höjd	82,7 mm	Bygghöjd (tum)	3,256 inch
Bredd	7,9 mm	Byggbredd (tum)	0,311 inch
Nettovikt	25,82 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

## Allmänt

Normer	IEC 60947-7-1	Skena	TS 35
--------	---------------	-------	-------

## Frånskiljningsplintar

Längsfrånskiljning	glidande	Tvärfrånskiljning	utan
integrerad mätthylsa	Nej		

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max.	6 mm <sup>2</sup>	Anslutningsområde, max.	6 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Anslutningsriktning	på sidan
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal anslutningar	2
Avisoleringslängd	16 mm	Klingmått	0,8 x 4,0 mm
Klämskruv	M 3,5	Ledararea, entrådig, max.	6 mm <sup>2</sup>
Ledararea, entrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	6 mm <sup>2</sup>	Tolkdorn enligt 60 947-1	A5
Åtdragningsmoment, max.	1,6 Nm	Åtdragningsmoment, min.	0,8 Nm

## Märkdata

Märkarea	6 mm <sup>2</sup>	Märkspänning	630 V
Märkspänning DC	630 V	Märkström	41 A
Ström med max. ledare	57 A	Normer	IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	0,78 mΩ	Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	1,31 W
Nedsmuttningsgrad	2	Överspänningskategori	III

## Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Utförande	Skruvanslutning, Specialklämma längsfrånskiljande, med fjäderanslutning, med honkontakter, öppen på en sida	Ändplatta krävs	Ja
Antal våningar	1	Antal klämsäten per våning	2
Nivåer internt överkopplade	Nej	PE-anslutning	Nej
Skena	TS 35		

## WTL 6 SL 0.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## ytterligare tekniska data

Monteringstyp	ihakad	explosionstestat utförande	Nej
Öppna sidor	höger		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

6 mm<sup>2</sup>

Skärbar överkoppling är lätt att montera och demontera.  
Tack vare den stora kontaktytan kan även hög ström  
överföras med maximal tillförlitlighet för kontakt.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WQV 6/7	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1062680000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261788	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1062670000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190261771	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1052260000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190153977	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	20 Stück	
Typ	WQV 6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1054760000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190174163	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1054860000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190180799	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/12	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1062720000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 12, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4050118259391	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1052360000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190075866	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 6/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1062660000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 8.00,
GTIN (EAN)	4008190176914	Isolerad: Ja, 57 A, gul
Förp.	50 Stück	

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

10 mm<sup>2</sup>10  
mm<sup>2</sup>

Skärbar överkoppling är lätt att montera och demontera.  
Tack vare den stora kontaktytan kan även hög ström  
överföras med maximal tillförlitlighet för kontakt.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WQV 10/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1054960000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190079079	Isolerad: Ja, 63 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 10/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2226500000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4032248793761	Isolerad: Ja, 63 A, gul
Förp.	20 Stück	
Typ	WQV 10/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1052460000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 10, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190152130	Isolerad: Ja, 63 A, gul
Förp.	20 Stück	
Typ	WQV 10/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1052560000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190154943	Isolerad: Ja, 76 A, gul
Förp.	50 Stück	
Typ	WQV 10/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2091130000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190215903	Isolerad: Ja, 63 A, gul
Förp.	20 Stück	
Typ	WQV 10/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1055060000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 9.90,
GTIN (EAN)	4008190188245	Isolerad: Ja, 63 A, gul
Förp.	50 Stück	

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

Typ	GWHUE M3 WTL6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1255010000</a>	Distanshylsa (plint), Höjd: 6 mm, Bredd: 6 mm, Djup: 13.3 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4050118075892	- zink
Förp.	50 Stück	

## Neutral



WS-märkning är det perfekta valet för plintar i W-serien. Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar också användas i I-serien och Z-serien. De generösa märktyorna tillåter inte bara långa teckensträngar utan även flera rader text.

WS-märkning är idealisk för långa, kundanpassade teckensträngar. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WS 12/6.5 MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1609920000</a>	WS, Plintmärkning, 12 x 6.5 mm, Delning i mm (P): 6.50 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203511	Allen-Bradley, vit
Förp.	540 Stück	

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Testhylsor



Testmätthylsa används för att ansluta testenheter med standard 4.0 anslutningsstickpropp. Beroende på potentialen i applikation kan man välja olika färger på testmätthylsorna för snabbt och enkelt underhållsarbete.

## Allmänna beställningsdata

Typ	STB 21.6/45 VI	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1936260000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1312540000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/SW WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1071040000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190859985	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1847770000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/VI WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1071030000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259235	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1312550000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1847780000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/DB WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1847740000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379187	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/WS WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1312520000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm
GTIN (EAN)	4050118121704	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1847760000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:08:28 CEST

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	STB 21.6/IH/RT WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1778990000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4032248169665	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 DB	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1938790000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/GN WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1071020000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259228	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/WS WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1312560000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181203	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/GE WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1071010000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259211	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1936290000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1847790000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1936250000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/DB WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1071000000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190259204	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1936280000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1936300000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/BL WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1071080000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4008190043957	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/IH/BR WTL6/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2715530000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, 3.00 mm, Djup: 26.6 mm
GTIN (EAN)	4050118782134	
Förp.	50 Stück	

Skapandedatum den 20 maj 2024 12:08:28 CEST



## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	STB 21.6/45 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1936270000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
Förp.	50 Stück	
Typ	STB 21.6/45 GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1936240000</a>	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
Förp.	50 Stück	

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningar med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1805520000</a>	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270248	
Förp.	100 Stück	
Typ	BZT 1 WS 10/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1805490000</a>	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270231	
Förp.	100 Stück	

## Anslutningshysor



## Allmänna beställningsdata

Typ	VH 19/6.3/4.3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0318000000</a>	Distanshylsa (plint), Höjd: 6 mm, Bredd: 6 mm, Djup: 19 mm, Cu Zn
GTIN (EAN)	4008190059460	
Förp.	50 Stück	

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## W-serien



En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WTW EN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1058800000</a>	Sektionsplatta (plint), Sektionsplatta, 86 mm x 62 mm, mörkbeige
GTIN (EAN)	4008190140175	
Förp.	20 Stück	

## W-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WEW 35/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1061200000</a>	Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad
GTIN (EAN)	4008190030230	
Förp.	50 Stück	

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## WS 12/6.5



## WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

## Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

## Allmänna beställningsdata

Typ	WS 12/6.5 MM WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2619930000</a>	WS, Plintmärkning, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN)	4050118626155	
Förp.	600 Stück	

## Fästskruvar



Fixeringsskruvar håller fast kortslutningsbryggan i applikationen. Om kortslutningsbryggan skjuts mellan två intilliggande plintar till kortslutningsläget kan den fixeras med hjälp av en fästskruv. Detta säkerställer en permanent anslutning eller kortslutning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BS 25 O.IH SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0334700000</a>	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118839	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/RT SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0335500000</a>	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190118877	
Förp.	50 Stück	

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	BS 25 IH/GR SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0335300000</a>	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190136864	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/SW SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0335200000</a>	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190114039	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/BL SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0335400000</a>	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190086879	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/GE SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0335700000</a>	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190189235	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/GN SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0335600000</a>	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190113490	
Förp.	50 Stück	
Typ	BS 25 IH/VI SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0335800000</a>	Infästningsskruv (plint), Djup: 28.7 mm
GTIN (EAN)	4008190039196	
Förp.	50 Stück	

## Ändplatta



## Ledningsdragning för ström- och spänningstransformator

Våra fränskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WAP WTL6 SL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9538110000</a>	Ändplatta (plintar), 82.2 mm x 1.5 mm, mörkbeige
GTIN (EAN)	4008190574994	
Förp.	20 Stück	
Typ	WAP WTL6 SL 4-6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1238880000</a>	Ändplatta (plintar), 82.2 mm x 1.5 mm, mörkbeige
GTIN (EAN)	4050118045680	
Förp.	20 Stück	

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Brytarlås




Brytarlåset kan lätt sättas in i terminalen pvanifrån. Brytarlåset förhindrar att obehörigt öppnande eller stängande av kretsar eftersom det blockerar fränkopplingsspaken i resp. läge.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SSP 3 SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0531760000</a>	Brytspärr (plint), orange
GTIN (EAN)	4008190130787	
Förp.	100 Stück	

## Hook-kabelskor



Användningen av ändhylsor säkerställer en långsiktigt jämn kvalitet hos kundernas elektriska anslutningar. Montageförenkling ger ytterligare fördelar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HB 1,5 - 4,6 RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1233340000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm² - 1,5 mm², röd
GTIN (EAN)	4050118210972	
Förp.	100 Stück	
Typ	HB 1,5 - 3,0 RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1312440000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm² - 1,5 mm², röd
GTIN (EAN)	4050118115055	
Förp.	100 Stück	
Typ	HB 2,5 - 3,0 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1312450000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm² - 2,5 mm², blå
GTIN (EAN)	4050118115130	
Förp.	100 Stück	
Typ	HB 6,0 - 3,0 GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1312470000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm² - 6 mm², gul
GTIN (EAN)	4050118114980	
Förp.	100 Stück	
Typ	HB 2,5 - 4,6 BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1233330000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm² - 2,5 mm², blå
GTIN (EAN)	4050118016901	
Förp.	100 Stück	

## WTL 6 SL O.STB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	HB 6,0 - 4,6 GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1216230000</a>	Flatslutsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gul
GTIN (EAN)	4050118000337	
Förp.	100 Stück	

## Kortslutningselement



Kortslutningsbryggorna är isatta i två plintar för ledningsdragning för instrumenttransformator. Genom att använda kortslutningsbryggan kunde den önskade kortslutningen realiseras inom applikationen för underhållsarbete.

## Allmänna beställningsdata

Typ	QVS 2/S SAKT1+2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0358460000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190157937	Isolerad: Ja, 41 A, beige
Förp.	20 Stück	
Typ	QVS 4 SAKT1+2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0307400000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190091941	Isolerad: Ja, 41 A, beige
Förp.	20 Stück	
Typ	QVS 3 SAKT1+2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0329300000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190084714	Isolerad: Ja, 41 A, beige
Förp.	20 Stück	
Typ	QVS 2 SAKT1+2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0307300000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190036140	Isolerad: Ja, 41 A, beige
Förp.	20 Stück	
Typ	QVS 2/4 SAKT4	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1319260000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190136512	Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	QVSK 2 SAKT1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1670360000</a>	Överkoppling (plint), skruvad, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00,
GTIN (EAN)	4008190431242	Isolerad: Ja, 57 A, beige
Förp.	20 Stück	