

EBR-MODULE RS232**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Modul pro uložení a načítání konfigurace zařízení**

- Zkrácená doba vypnutí jednoduchou rekonfigurací, je-li vybavení vyměněno
- Automatické načtení uložené konfigurace možné po restartu zařízení
- Kompaktní a robustní design
- Použitelné se všemi řízenými spínači Weidmüller a průmyslovými zařízeními WLAN

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konfigurační modul, IP40, 0 °C...60 °C
Objednací číslo	1241430000
Typ	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
Množství	1 ks

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	97 mm	Hloubka (v palcích)	3,819 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Šířka	32,5 mm	Šířka (v palcích)	1,28 inch
Čistá hmotnost	50 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20 °C...70 °C	Provozní teplota	0 °C...60 °C
Vlhkost	5 až 95 % (bez kondenzace)		

Elektrické napájení

Typ připojení	Port RJ45, RS232
---------------	------------------

Podmínky prostředí

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	0 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-20 °C
Vlhkost	5 až 95 % (bez kondenzace)		

Shoda a schválení EMC

Normy EMC	FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN 61000-4-2 (ESD), Stage 2, EN 61000-4-3 (RS), Stage 3, EN 61000-4-4 (EFT), Stage 3, EN 61000-4-5 (surge voltage), Stage 3, EN 61000-4-6 (CS), Stage 3
-----------	---

Technické údaje

Délka kabelu	0,35 m	Hlavní materiál krytu	PVC lití
Stupeň krytí	IP40	Typ upevnění	M4 šroub (<4 mm)

Záruka

Časový interval	5 let
-----------------	-------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [UK Declaration of Conformity](#)

[EU Declaration of Conformity](#)

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Uživatelská dokumentace

[Hardware Installation Guide](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

Brožury