

**EBR-MODULE RS232****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия****Модуль для сохранения и загрузки конфигурации устройств**

- Сокращение времени простоя системы путем простого изменения конфигурации в случае если оборудование меняется местами
- Сохраненная конфигурация может быть загружена автоматически после перезапуска устройства
- Компактная и прочная конструкция
- Может использоваться со всеми коммутаторами и промышленными устройствами WLAN, поддерживаемыми Weidmüller

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Конфигурационный модуль, IP40, 0 °C...60 °C
Номер для заказа	<a href="#">1241430000</a>
Тип	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
Кол.	1 Шт.

**EBR-MODULE RS232****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	97 мм	Глубина (дюймов)	3,819 inch
Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Ширина	32,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,28 inch
Масса нетто	50 g		

**Температуры**

Температура хранения	-20 °C...70 °C	Рабочая температура	0 °C...60 °C
Влажность	5 - 95 % (без конденсации)		

**Гарантия**

Период времени	5 лет
----------------	-------

**Окружающие условия**

Влажность	5 - 95 % (без конденсации)	Рабочая температура, макс.	60 °C
Рабочая температура, мин.	0 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Температура хранения, мин.	-20 °C		

**Технические данные**

Вид защиты	IP40	Вид крепления	Винт M4 (< 4 мм)
Длина кабеля	0,35 м	Основной материал корпуса	Фасонное литье из ПВХ

**Электропитание**

Соединение	RJ45-Port, RS232
------------	------------------

**сертификаты и соответствие требованиям по ЭМС**

Нормы по ЭМС	FCC, часть 15, CISPR (EN55022), класс A, EN 61000-4-2 (электростатические разряды), уровень 2, EN 61000-4-3 (RS), уровень 3, EN 61000-4-4 (кратковременные броски напряжения), уровень 3, EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), уровень 3, EN 61000-4-6 (CS), уровень 3
--------------	---

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

**EBR-MODULE RS232**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [UK Declaration of Conformity](#)  
[EU Declaration of Conformity](#)

Технические данные [CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация [Hardware Installation Guide](#)

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры