

RM-KIT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

- För konfektionering av enheter baserade på DIN-skena på 19" rack

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Artikelbeteckning | Inbyggnadssats för 19"-rackmontering |
| Art.nr. | 1241440000 |
| Typ | RM-KIT |
| GTIN (EAN) | 4050118029154 |
| Förp. | 1 Stück |

RM-KIT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 202,4 mm | Byggdjup (tum) | 7,968 inch |
| Höjd | 177,8 mm | Bygghöjd (tum) | 7 inch |
| Bredd | 481 mm | Byggbredd (tum) | 18,937 inch |
| Nettovikt | 1 840 g | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002498 | ETIM 7.0 | EC002498 |
| ETIM 8.0 | EC002498 | ETIM 9.0 | EC002498 |
| ECLASS 9.1 | 23-15-91-90 | ECLASS 10.0 | 27-37-13-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-13-92 | ECLASS 12.0 | 27-37-13-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-37-13-92 | | |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|---|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Användardokumentation | Hardware Installation Guide |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | |