

IE-SFP-1FEMLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



- Stöder DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Uppfyller IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet SFPs)
- Uppfyller IEEE 802.3u (Fast Ethernet SFPs)
- Symmetrisk LVPECL I/Os (Gigabit Ethernet SFPs)
- Symmetrisk PECL I/Os (Fast Ethernet SFPs)
- TTL-signaligenkänningsindikering
- Kan anslutas och kopplas ur under drift
- Klass 1-laserprodukt; uppfyller EN60825-1
- Gäller för brytare av Basic-, Value- och PremiumLine

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SFP Transceiver, 100 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 4 km, -40 °C...85 °C
Art.nr.	1241450000
Typ	IE-SFP-1FEMLC-T
GTIN (EAN)	4050118029192
Förp.	1 Stück

IE-SFP-1FEMLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	40 g
-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)		

EMC överensstämmelse och godkännanden

EMC-Normer	EN 55032, EN 55035	Säkerhetsnorm	UL 62368-1, EN 62368-1, EN 60825-1
Sjöfart	DNV		

Egenskaper för fiberoptisk transceiver

Överföringshastighet	100 Mbps	
Digital diagnosövervakningsfunktion (DDM)	Stöds	
Transceivertyp	Multimode	
Typ av kontaktdon	LC-Duplex	
Överföringslängd, typ.	4 km	
Våglängd	typ.	1 310 nm
	Våglängd	TX
	min.	1 280 nm
	max.	1 340 nm
	Våglängd	RX
	min.	1 100 nm
Mottagningseffekt	max.	1 650 nm
	min.	-32 dBm
Överföringseffekt	max.	-3 dBm
	min.	-18 dBm
Länkbudget	max.	-8 dBm
	min.	14 dB

Garanti

Tidsperiod	3 År
------------	------

Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondenserande)	Lagertemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C		

Spänningsförsörjning

Spänningsförsörjning	3,3 V (via Ethernet-switch)
----------------------	-----------------------------

Tekniska data

Monteringstyp	Sätt in i SFP-plats
---------------	---------------------

IE-SFP-1FEMLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC003628	ETIM 9.0	EC003628
ECLASS 9.1	27-44-02-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	19-17-03-03	ECLASS 12.0	19-17-03-03
ECLASS 13.0	19-17-03-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E230683

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DNV certificate EU Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

IE-SFP-1FEMLC-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

LC-Duplex



Montageskeneutgång, LC duplex-anslutningsdesign enligt
IEC 61754-20

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-TO-LCD-SM	Artikelbeteckning
Art.nr.	8947020000	Montageskena-utgång FO, LC-Duplex, Singlemode, IP20
GTIN (EAN)	4032248735037	
Förp.	10 Stück	