

CRIMPFIX L PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Verze	Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
Objednací číslo	1243790000
Typ	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
Množství	1 ks

CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12,992 inch
Výška	460 mm	Výška (v palcích)	18,11 inch
Šířka	390 mm	Šířka (v palcích)	15,354 inch
Čistá hmotnost	34 000 g		

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1 s	Délka koncové dutinky na vodiče	14 mm
Délka nalisování koncovek	8 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Hlavice	Elektropneumatický	Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Připojení stlačeného vzduchu	5 - 5,5 bar
Rozsah odizolování	0,5-2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Spotřební materiál	volná kabelová oka

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	Manual
Katalogy	Catalogues in PDF-format